

PWM 916 [SD DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.



- objem bubnu 140 l, hmotnost náplně 16,0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dveří

EAN: 4002516327011 / Číslo materiálu: 11511230 / Číslo starého materiálu: 51916023EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	16,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	16,0
Objem bubnu v l	140
Otvor dveří [Ø] v mm	415
Úhel otevření dveří ve stupních	180
Závěs dveří	vpravo
Automatický zámek dveří	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,20
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,13
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	5,90
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	99,2
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	182,2
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	2,00
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	3,21

PWM 916 [SD DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.



EAN: 4002516327011 / Číslo materiálu: 11511230 / Číslo starého materiálu: 51916023EU

Čas programu při připojení na studenou vodu v min	46
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	94,4
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	92,8
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	1,50
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	33
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	91,2
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	53
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1075
Faktor g	462
Testované provozní hodiny	30000
<b>Řídicí jednotka</b>	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
<b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>	
Základní programy	•
<b>dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Pára přímo
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon parního ohřevu v kW	27,00
Celkový příkon v kW	2,30
Jištění v A	16
<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ
Celkový příkon v kW	2,30
Jištění v A	16
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
<b>Přípojka páry</b>	
Přípojka páry	1/2"
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1450

PWM 916 [SD DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.

EAN: 4002516327011 / Číslo materiálu: 11511230 / Číslo starého materiálu: 51916023EU

Vnější rozměr, šířka netto v mm	924
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	835
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1585
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	338,0
Hmotnost brutto v kg	358
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	5101
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	65 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	6,48
<b>Vybavení</b>	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Účinná sprchovací žebra	•
EcoSpeed	•
Systém zdvojených pružin	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	92
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
<b>Kapacita</b>	
Ochranné dýchací masky [počet]	13
Zásahové přilby [počet]	4
Zásahové obleky [počet]	2
Zásahové bundy [počet]	3
Protichemické ochranné obleky [počet]	1
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	3
Pěřové přikrývky [počet]	1
Pěřové polštáře [počet]	3
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	355
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	82
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	71

PWM 916 [SD DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.



EAN: 4002516327011 / Číslo materiálu: 11511230 / Číslo starého materiálu: 51916023EU

Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	130
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	91
Mopy, Office, 100 g [počet]	160
Mopy, Stairway, 150 g [počet]	105
Letní deky na koně [počet]	3
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•