

## PWM 920 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.



- objem bubnu 180 l, hmotnost náplně 20,0 kg
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516327028 / Číslo materiálu: 11511240 / Číslo starého materiálu: 51920021EU

### Provedení a konstrukce

Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	20,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	20,0
Objem bubnu v l	180
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0 z nerez	•

### Použití

Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovn	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•

### Výkonové údaje

Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,20
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	5,90
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,14
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	124,0
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	234,3

## PWM 920 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.



EAN: 4002516327028 / Číslo materiálu: 11511240 / Číslo starého materiálu: 51920021EU

Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	2,80
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	4,10
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	55
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	118,0
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	229,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	1,20
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,70
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	44
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	116,0
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	2,00
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	35
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	114,0
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,60
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	33
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	61
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	55
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1075
Faktor g	462
Testované provozní hodiny	30000
<b>Řídicí jednotka</b>	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajícího času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
<b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>	
Základní programy	•
<b>Dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ

## PWM 920 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.

EAN: 4002516327028 / Číslo materiálu: 11511240 / Číslo starého materiálu: 51920021EU

Topný výkon v kW	18,00
Celkový příkon v kW	19,00
Jištění v A	50
<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrická přípojka	3 AC 230V 60HZ
Topný výkon v kW	18,00
Celkový příkon v kW	19,00
Jištění v A	50
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1450
Vnější rozměr, šířka netto v mm	924
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	935
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1585
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	423,0
Hmotnost brutto v kg	443
Maximální zatížení podlahy v N	6089
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	67 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	6,48
<b>Vybavení</b>	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Účinná sprchovací žebra	•
EcoSpeed	•
Systém zdvojených pružin	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•
Vážicí sokl (volitelně)	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Efektivní odstředování na vysoké otáčky	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	92
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•

## PWM 920 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – programovatelné.



EAN: 4002516327028 / Číslo materiálu: 11511240 / Číslo starého materiálu: 51920021EU

Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně)	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
<b>Kapacita</b>	
Ochranné dýchací masky [počet]	15
Zásahové přilby [počet]	5
Zásahové obleky [počet]	3
Zásahové bundy [počet]	5
Protichemické ochranné obleky [počet]	2
Syntetické ložní prádlo [počet]	2
Syntetické polštáře [počet]	4
Péřové přikrývky [počet]	2
Péřové polštáře [počet]	4
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	456
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	106
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	91
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	167
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	117
Mopy, Office, 100 g [počet]	200
Mopy, Stairway, 150 g [počet]	130
Letní deky na koně [počet]	3
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•