

## PWM 514 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



- objem bubnu 130 l, hmotnost náplně 14,0 kg
- o 14 % nižší spotřeba vody a o 17 % nižší spotřeba elektrické energie\*
- komfort obsluhy s celodotýkovým barevným displejem – M Touch Pro
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

\* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516327509 / Číslo materiálu: 11512020 / Číslo starého materiálu: 51514001EU

### Provedení a konstrukce

Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	14,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	14,0
Objem bubnu v l	130
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0 z nerez	•

### Použití

Vhodné pro hotely a gastronomické provozy	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•

### Výkonové údaje

Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,80
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,20
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,07
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	109,2
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	2,80
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	56
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	100,8
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,98
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	99,4

## PWM 514 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



EAN: 4002516327509 / Číslo materiálu: 11512020 / Číslo starého materiálu: 51514001EU

Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	1,82
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	40
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	98,0
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,42
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	36
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	53
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	49
Počet otáček při odstředování ot/min	1025
Faktor g	364
Testované provozní hodiny	30000
<b>Řídicí jednotka</b>	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
<b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>	
Základní programy	•
<b>Dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	16
<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	16
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1350
Vnější rozměr, šířka netto v mm	799
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	995

## PWM 514 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



EAN: 4002516327509 / Číslo materiálu: 11512020 / Číslo starého materiálu: 51514001EU

Vnější rozměr, výška brutto v mm	1480
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	276,0
Hmotnost brutto v kg	295
Maximální zatížení podlahy v N	4453
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	67 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	6,48
<b>Vybavení</b>	
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Účinná sprchovací žebra	•
Systém zdvojených pružin	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Efektivní odstředování na vysoké otáčky	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	91
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
<b>Kapacita</b>	
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	3
Péřové přikrývky [počet]	1
Péřové polštáře [počet]	3
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•