

## PWM 520 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, s ovládním M Touch Pro.



- objem bubnu 180 l, hmotnost náplně 20,0 kg
- O 14 % nižší spotřeba vody a o 17 % nižší spotřeba elektrické energie\*
- komfort obsluhy s celodotýkavým barevným displejem – M Touch Pro
- snadné a bezpečné ovládní díky automatickému zámku dvířek
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

\* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516328018 / Číslo materiálu: 11512030 / Číslo starého materiálu: 51520001EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	20,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	20,0
Objem bubnu v l	180
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,80
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,20
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,07
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	156,0
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	4,00
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	58
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	144,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	1,40
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	142,0
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	2,60
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	41

## PWM 520 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev  
se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



EAN: 4002516328018 / Číslo materiálu: 11512030 / Číslo starého materiálu: 51520001EU

Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	140,0
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,60
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	36
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	53
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	49
Počet otáček při odstředování ot/min	950
Faktor g	361
Testované provozní hodiny	30000
<b>Řídicí jednotka</b>	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
<b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>	
Základní programy	•
<b>dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	15,00
Celkový příkon v kW	16,00
Jištění v A	25
<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ
Topný výkon v kW	15,00
Celkový příkon v kW	16,00
Jištění v A	25
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1450
Vnější rozměr, šířka netto v mm	924
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	935
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1585
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	389,0
Hmotnost brutto v kg	409
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	5755

PWM 520 [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev  
se zásobníkem na prací prostředky, s ovládním M Touch Pro.