

K 2802 Vi  
Chladnička MasterCool  
pro prvotřídní design a techniku velkého formátu



- Komfortní otevírání dveří díky Push2open
- Potraviny zůstávají čerstvé až 3 x déle díky funkci MasterFresh
- Prosvětlený vnitřní prostor díky LED prvkům – BrilliantLight
- Komfortní obsluha díky barevnému dotykovému displeji MasterSensor



EAN: 4002516335009 / Číslo materiálu: 11530510 / Číslo starého materiálu: 36280201D

<b>Kategorie přístroje</b>	
Chladnička	•
<b>Provedení</b>	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Možnost kombinace Side-by-Side	•
<b>Design</b>	
Osvětlení	BrilliantLight
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	MasterFresh
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Závěsy MaxLoad	•
<b>Ovládání</b>	
Koncepce ovládání	MasterSensor
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Superchlazení	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
Režim Eco	•
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>	
Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla	2
Počet VeggieBoxů	1
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2
SlidingShelf	•
Police na konzervy ve dvířkách	1
Police na lahve ve dvířkách	3
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	E
Roční spotřeba energie v kWh	165,71
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,45
<b>Bezpečnost</b>	
Blokovací funkce	•
Ochrana před přetečením	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimální šířka výklenku v mm	762
Maximální šířka výklenku v mm	765
Minimální výška výklenku v mm	2134

K 2802 Vi  
Chladnička MasterCool  
pro prvotřídní design a techniku velkého formátu



EAN: 4002516335009 / Číslo materiálu: 11530510 / Číslo starého materiálu: 36280201D

Maximální výška výklenku v mm	2164
Hloubka výklenku v mm	629
Šířka přístroje v mm	756
Výška přístroje v mm	2127
Hloubka přístroje v mm	610
Hmotnost v kg	157,5
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	27
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	467
z toho zóna PerfectFresh v l	69
4hvězdičková mrazicí zóna v l	0
Celkový užitečný objem v l	467
Doba skladování při poruše v h	0
Třída hlučnosti (A–D)	C
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	40
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	3000
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	3,0
Výměna světlidel	Kundendienst

#### Dodávané příslušenství

Filtr Active AirClean


•

#### Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


K 2802 Vi  
Chladnička MasterCool  
pro prvotřídní design a techniku velkého formátu




Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) \*footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, inner space, MasterCool, installation drawings




KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (\*footnote) (only for EUROPE)



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, installation, MasterCool, \*footnote, installation drawings



Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (\*footnote) (only for EUROPE)