

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.



- objem bubnu 130 l, hmotnost náplně 14,0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- komfort obsluhy s celodotýkovým barevným displejem – M Touch Pro
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516358220 / Číslo materiálu: 11580310 / Číslo starého materiálu: 51514005EU

Provedení a konstrukce

| | |
|---|--------------------------|
| Provedení | Pračka s předním plněním |
| Řada | Performance |
| Čelní stěna | Ocelově šedá |
| Barva ovládacího panelu | Nerez |
| Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg | 14,0 |
| Poměr náplně | 1:9 |
| Kapacita v kg | 14,0 |
| Objem bubnu v l | 130 |
| Otvor dvířek [Ø] v mm | 415 |
| Úhel otevření dvířek ve stupních | 180 |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Automatický zámek dvířek | • |
| Inovativní prací vana | • |
| Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem | • |
| Patentovaný voštinový buben 2.0 | • |

Použití

| | |
|--------------------------------|---|
| Vhodné pro facility management | • |
|--------------------------------|---|

Výkonové údaje

| | |
|--|-------|
| Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg | 7,80 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg | 0,20 |
| Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg | 7,20 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg | 0,07 |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l | 109,2 |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l | 184,4 |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh | 2,80 |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh | 2,96 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v min | 49 |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l | 100,8 |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l | 185,2 |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh | 0,98 |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh | 1,00 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v min | 49 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min | 58 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min | 45 |
| Zbytková vlhkost při studeném oplachu v % | 53 |
| Zbytková vlhkost při teplém oplachu v % | 49 |
| Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návléků v % | 25 |
| Počet otáček při odstředování ot/min | 1025 |
| Faktor g | 364 |
| Testované provozní hodiny | 30000 |

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.



EAN: 4002516358220 / Číslo materiálu: 11580310 / Číslo starého materiálu: 51514005EU

| | |
|--|---------------------------|
| Řídicí jednotka | |
| Typ ovládání | M Touch Pro |
| Programovatelné | programovatelné |
| Maximální předvolba startu v hodinách | Libovolně volitelné |
| Indikace zbývajících času | • |
| Indikace průběhu programu | • |
| Nastavitelné jazyky displeje | • |
| Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu | • |
| Zákl. programy/pro cílové sk. | |
| Základní programy | • |
| dávkování | |
| Zásobník na prací prostředky | 3 přihrádky |
| Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet] | 12 |
| Indikace prázdného stavu | • |
| Standardní elektrické připojení | |
| Druh ohřevu | Elektro |
| Elektrická přípojka | 3N AC 400V 50HZ |
| Topný výkon v kW | 9,00 |
| Celkový příkon v kW | 9,60 |
| Jištění v A | 16 |
| Možná varianta napětí 1 | |
| Elektrická přípojka | 3N AC 400V 60HZ |
| Topný výkon v kW | 9,00 |
| Celkový příkon v kW | 9,60 |
| Jištění v A | 16 |
| Přípojka přívodu a odvodu vody | |
| Studená voda [počet] | 3x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Teplá voda [počet] | 1x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Tvrdá voda (volitelně) [počet] | 2x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Vypouštěcí ventil | DN 70 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 1350 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 799 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 995 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 1480 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 1090 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 1130 |
| Hmotnost netto v kg | 276,0 |
| Hmotnost brutto v kg | 295 |
| Maximální zatížení podlahy v N/m ² | 4453 |
| Emisní hodnoty | |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Teplota vysálané do prostoru v MJ/h | 6,48 |
| Vybavení | |
| Patentované odvodnění před začátkem cyklu | • |
| Příprava utěrek | • |
| Trojrozměrná kontrola nevyváženosti | • |
| Dezinfekční máchání | • |
| Účinná sprchovací žebra | • |
| Systém zdvojených pružin | • |
| Kontrola teploty | • |

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.



EAN: 4002516358220 / Číslo materiálu: 11580310 / Číslo starého materiálu: 51514005EU

| | |
|---|-----|
| Speciální topné těleso | • |
| Množstevní automatika+ | • |
| Přidat prádlo | • |
| Výběr programu pomocí barevných rámečků | • |
| Nouzový vypínač | • |
| Příslušenství nezávislé na přístroji | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Míra recyklace v % | 92 |
| Možnosti připojení | |
| Optické rozhraní pro servisní přístup | • |
| Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |
| Připojovací box | • |
| Kapacita | |
| Úklidové utěrky, 22 g [počet] | 320 |
| Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet] | 75 |
| Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet] | 65 |
| Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet] | 120 |
| Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet] | 84 |
| Mopy, Office, 100 g [počet] | 140 |
| Mopy, Stairway, 150 g [počet] | 93 |
| Normy, zkušební a identifikační označení | |
| CE | • |
| VDE EMC | • |
| VDE | • |
| Ochrana proti stříkající vodě IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES | • |