

CM 6360 MilkPerfection

Volně stojící kávovar

s WiFiConn@ct, kvalitní nádobou na mléko a rozmanitými kávovými specialitami.



- Krémová mléčná pěna pro nejrůznější kávové speciality
- Perfektní výsledky a intenzivní kávové aroma – AromaticSystem
- Současná příprava jedním stisknutím tlačítka – OneTouch for Two
- Komfortní čištění k péči a údržbě – čisticí programy
- Nejsnadnější možná komunikace s přístrojem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516358619 / Číslo materiálu: 11580730 /

Číslo starého materiálu: 29636009CZ

Všeobecné údaje	
Označení modelu	CM 6360 MilkPerfection
Číslo materiálu výrobce	11580730
Číslo EAN	4002516358619
Provedení a design	
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	•
Barva	Lotosweiß-CM
Uživatelské výhody	
AromaticSystem	•
Příprava OneTouch	•
Příprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programovatelné uživatelské profily	8
Kuželový mlýnek pro zavařování	•
Nastavení stupně namletí	•
Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy	•
Nastavitelné množství namletí	•
Nastavitelné množství vody	•
Nastavitelná teplota vody	•
Nastavitelné množství mléka	•
Nastavitelné množství mléčné pěny	•
Nastavitelné předspaření	•
TeaTimer	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
Režim Performance	•
BrilliantLight	•
Expert mód	•
Vyhřívaná odkládací plocha	•
MultiLingua	•
Počet druhů zrnkové kávy	1
Počet zásobníků na zrnkovou kávu	1
Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g	300
Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	300
Objem zásobníku na vodu v l	1,8
Objem nádoby na mléko v l	0,7
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	10
Objem odkapávací misky v l	0,8
Snadno přístupné zásobníky	•
Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu	•
Individuální nastavení	•
Nápojové speciality	
Nastavitelné množství nápoje v ml	20-300
Ristretto klasické	•
Ristretto dvojité	•
Espresso klasické	•
Espresso dvojité	•

CM 6360 MilkPerfection

Volně stojící kávovar

s WiFiConn@ct, kvalitní nádobou na mléko a rozmanitými kávovými specialitami.



EAN: 4002516358619 / Číslo materiálu: 11580730 /

Číslo starého materiálu: 29636009CZ

Káva klasická	•
Káva dvojitá	•
Caffè lungo klasické	•
Caffè lungo dvojité	•
Cappuccino klasické	•
Horké mléko klasické	•
Horké mléko dvojité	•
Mléčná pěna klasická	•
Mléčná pěna dvojitá	•
Espresso macchiato klasické	•
Espresso macchiato dvojité	•
Cappuccino italiano klasické	•
Cappuccino italiano dvojité	•
Flat white klasická	•
Flat white dvojitá	•
Café au lait klasické	•
Café au lait dvojité	•
Caffè latte klasické	•
Caffè latte dvojité	•
Teplá voda klasická	•
Horká voda klasická	•
Černý čaj klasický	•
Bylinkový čaj klasický	•
Ovocný čaj klasický	•
Zelený čaj klasický	•
Bílý čaj klasický	•
Japonský čaj klasický	•
Konvice kávy	•
Cappuccino dvojité	•
Latte macchiato dvojité	•
Latte macchiato klasické	•
Hospodárnosť a udržiteľnosť	
Energeticky úsporný režim ECO	•
Příkon v pohotovostním režimu ve W	<=0,3
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	<=1,0
Příkon ve stavu pohotovosti ve W	<=0,3
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	<=1,0
Komfort při údržbě	
Manuální odvápnování	•
Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	•
Komfortní čisticí programy	•
Funkce automatického propláchnutí	•
ComfortClean	•
Vyjímatelné rozvody mléka	•
Vyjímatelná spařovací jednotka	•
Nastavitelná tvrdost vody	•
Technické údaje	
Výškově nastavitelné trysky v cm	14,0

CM 6360 MilkPerfection

Volně stojící kávovar

s WiFiConn@ct, kvalitní nádobou na mléko a rozmanitými kávovými specialitami.



EAN: 4002516358619 / Číslo materiálu: 11580730 /

Číslo starého materiálu: 29636009CZ

Výškově nastavitelné trysky v cm	8,0
Šířka přístroje v mm	251
Výška přístroje v mm	359
Hloubka přístroje v mm	427
Celkový příkon v kW	1,45
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Tlak čerpadla v barech	15
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4

Dodávané příslušenství

Nerezová tryska na mléko	•
Skleněná nádoba na mléko	•
Odvápňovací tablety	•
Čisticí tablety	•
Stručný návod k obsluze na zadní straně přístroje	•

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?][?], deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, [?][?][?],
 [?][?][?], hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar