

## CM 6360 MilkPerfection

Volně stojící kávovar

s WiFiConn@ct, kvalitní nádobou na mléko a rozmanitými kávovými specialitami.



- Krémová mléčná pěna pro nejrůznější kávové speciality
- Perfektní výsledky a intenzivní kávové aroma – AromaticSystem
- Současná příprava jedním stisknutím tlačítka – OneTouch for Two
- Komfortní čištění k péči a údržbě – čisticí programy
- Nejsnadnější možná komunikace s přístrojem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516358619 / Číslo materiálu: 11580730 / Číslo starého materiálu: 29636009CZ

Provedení a design	
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	•
Barva	Lotosov# bílá CleanSteelMetallic
Uživatelské výhody	
AromaticSystem	•
Příprava OneTouch	•
Příprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programovatelné uživatelské profily	8
Šetrný kuželový mlýnek	•
Nastavení stupně namletí	•
Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy	•
Nastavitelné množství namletí	•
Nastavitelné množství vody	•
Nastavitelná teplota vody	•
Nastavitelné množství mléka	•
Nastavitelné množství mléčné pěny	•
Nastavitelné předspaření	•
TeaTimer	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
Režim Performance	•
BrilliantLight	•
Expert mód	•
Vyhřívaná odkládací plocha	•
MultiLingua	•
Počet druhů zrnkové kávy	1
Počet zásobníků na zrnkovou kávu	1
Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g	300
Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	300
Objem zásobníku na vodu v l	1,8
Objem nádoby na mléko v l	0,7
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	10
Objem odkapávací misky v l	0,8
Snadno přístupné zásobníky	•
Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu	•
Individuální nastavení	•
Nápojové speciality	
Nastavitelné množství nápoje v ml	20-300
Ristretto klasické	•
Ristretto dvojité	•
Espresso klasické	•
Espresso dvojité	•
Káva klasická	•
Káva dvojitá	•
Caffè lungo klasické	•
Caffè lungo dvojité	•
Cappuccino klasické	•

## CM 6360 MilkPerfection

Volně stojící kávovar

s WiFiConn@ct, kvalitní nádobou na mléko a rozmanitými kávovými specialitami.



EAN: 4002516358619 / Číslo materiálu: 11580730 / Číslo starého materiálu: 29636009CZ

Cappuccino dvojité	•
Latte macchiato klasické	•
Latte macchiato dvojité	•
Horké mléko klasické	•
Horké mléko dvojité	•
Mléčná pěna klasická	•
Mléčná pěna dvojitá	•
Espresso macchiato klasické	•
Espresso macchiato dvojité	•
Cappuccino italiano klasické	•
Cappuccino italiano dvojité	•
Flat white klasická	•
Flat white dvojitá	•
Café au lait klasické	•
Café au lait dvojité	•
Caffè latte klasické	•
Caffè latte dvojité	•
Teplá voda klasická	•
Horká voda klasická	•
Černý čaj klasický	•
Bylinkový čaj klasický	•
Ovocný čaj klasický	•
Zelený čaj klasický	•
Bílý čaj klasický	•
Japonský čaj klasický	•
Konvice kávy	•
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>	
Energeticky úsporný režim ECO	•
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,1
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,5
<b>Komfort při údržbě</b>	
Manuální odvápňování	•
Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	•
Komfortní čisticí programy	•
Funkce automatického propláchnutí	•
ComfortClean	•
Vyjímatelné rozvody mléka	•
Vyjímatelná spařovací jednotka	•
Nastavitelná tvrdost vody	•
<b>Technické údaje</b>	
Výškově nastavitelné trysky v cm	14,0
Výškově nastavitelné trysky v cm	8,0
Šířka přístroje v mm	251
Výška přístroje v mm	359
Hloubka přístroje v mm	427
Celkový příkon v kW	1,45
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Tlak čerpadla v barech	15

## CM 6360 MilkPerfection

Volně stojící kávovar

s WiFiConn@ct, kvalitní nádobou na mléko a rozmanitými kávovými specialitami.



EAN: 4002516358619 / Číslo materiálu: 11580730 / Číslo starého materiálu: 29636009CZ

Délka elektrického přívodního kabelu v m

1,4

### Dodávané příslušenství

Nerezová tryska na mléko

•

Skleněná nádoba na mléko

•

Odvápňovací tablety

•

Čistící tablety

•

Stručný návod k obsluze na zadní straně přístroje

•

### Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugués,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , , ,