

H 7262 B

Pečicí trouba

s textovým displejem, pokrmovým teploměrem a úpravou PerfectClean



- Textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor S
- Mimořádně snadné čištění – vybavení PerfectClean
- Zcela snadno k dokonalému výsledku – Automatické programy
- Dostatek místa a flexibilita – objem ohřev. prost. 76 l na 5 úr.
- Snadná obsluha na všech úrovních – výsuvné pojezdy FlexiClip

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516360988 / Číslo materiálu: 11581200 / Číslo starého materiálu: 22726224D

<b>Provedení a design</b>	
Vestavná pečicí trouba	•
VitroLine	•
Barva přístroje	Obsidian černá
<b>Uživatelské výhody</b>	
Rychloohřev	•
Pokrmový teploměr	s kabelem
<b>Provozní způsoby</b>	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Provozní způsoby grilu	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuální nastavení	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
<b>Komfort při údržbě</b>	
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5


## H 7262 B Pečicí trouba s textovým displejem, pokrmovým teploměrem a úpravou PerfectClean




EAN: 4002516360988 / Číslo materiálu: 11581200 / Číslo starého materiálu: 22726224D

Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	1x halogenové
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	42,0
Teploty ve °C	30–300
Celkový příkon v kW	3,50
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Počet fází	1
Jištění v A	16
Přípojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Výměna svítidel	Zákazník
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Pečicí plech s úpravou PerfectClean	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean (pár)	1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean (pár)	1
<b>Dostupné jazyky displeje</b>	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,

H 7262 B  
 Pečicí trouba  
 s textovým displejem, pokrmovým teploměrem a úpravou PerfectClean




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 B  
Pečicí trouba  
s textovým displejem, pokrmovým teploměrem a úpravou PerfectClean



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings