

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Pračka se sušičkou WT1:

rychlý a komfortní univerzální pomocník pro velké množství prádla.



- 9 kg praní – 5 kg sušení – perfektní i pro velké množství prádla
- přesné a automatické dávkování pracího prostředku se systémem TwinDos®
- praní a sušení v nejkratším čase – QuickPower
- SteamCare zkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení



EAN: 4002516365716 / Číslo materiálu: 11588300 /
Číslo starého materiálu: 11TW8704OER

Provedení	
Side-by-side	•
Možnost podsunutí	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Pračka s předním plněním	•
Pračka s funkcí sušičky	
Praní a následné sušení	•
Elektronické měření zbytkové vlhkosti při sušení	•
Kondenzační sušička s ochlazením vodou	•
Termo-odstředování	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1600
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Chrom
Provedení ovládacího panelu	Šikmý
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	MTouch
Čistící výkon	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Funkce Skvrny	•
Testovaná protivirová hygiena	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně při praní v kg	9,0
Hmotnost náplně při sušení v kg	6,0
Technologie PerfectCare	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbyvajících času	•
Zobrazení denního času	•
Indikace průběhu programu	Ano
Informační texty	•
Oblíbené programy	•
Automatické vyplachování filtru na zachycení vláken	•
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
Indikace stupně naplnění a doporučení dávkování	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Třída energetické účinnosti praní a sušení (A–G)	D

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Pračka se sušičkou WT1:

rychlý a komfortní univerzální pomocník pro velké množství prádla.



EAN: 4002516365716 / Číslo materiálu: 11588300 /

Číslo starého materiálu: 11TW8704OER

Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro kompletní provozní cyklus v kWh	307
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	49
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus pro cyklus praní v l	48
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus pro kompletní provozní cyklus v l	73
Třída účinnosti odstředování	A
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	69
Délka programu při jmenovité kapacitě pro cyklus praní	199
Délka programu při jmenovité kapacitě pro kompletní provozní cyklus	439
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,10
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,50
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
QuickPower	•
Automatika	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Košile	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres	•
Tmavé prádlo	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Sportovní obuv	•
Polštáře	•
Peří	•
Záclony	•
Bavlna – hygiena	•
Čištění přístroje	•
Bavlna se šípkou	•
Nové textilie	•
Škrobení	•
ECO 40–60	•
Programy sušení	
QuickPower	•
Automatika	•
Bavlna	•
Bavlna se šípkou	•
Snadno ošetřovatelné	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Pračka se sušičkou WT1:

rychlý a komfortní univerzální pomocník pro velké množství prádla.

EAN: 4002516365716 / Číslo materiálu: 11588300 /

Číslo starého materiálu: 11TW8704OER

Jemné prádlo	•
Košile	•
Hedvábí	•
Vlna	•
Expres	•
Tmavé prádlo	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Sportovní obuv	•
Polštář standardní	•
Bavlna – hygiena	•
Nové textilie	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Osvěžení	•
Konečná úprava párou	•
Extra funkce praní	
Krátký	•
Odmočení	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
AllergoWash	•
Single	•
Extra funkce sušení	
Ochrana proti pomačkání	•
Kvalita	
Protizávaží z litiny	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Waterproof-Metal
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	714
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1132
Hmotnost v kg	102
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Dodávané příslušenství	
3 kapsle	•
UltraPhase 1 + 2	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Pračka se sušičkou WT1:

rychlý a komfortní univerzální pomocník pro velké množství prádla.



EAN: 4002516365716 / Číslo materiálu: 11588300 /

Číslo starého materiálu: 11TW8704OER

Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele

Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

•
bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Pračka se sušičkou WT1:


rychlý a komfortní univerzální pomocník pro velké množství prádla.




WT1 9/6 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm