

WWD660 WCS TDos & 8kg

Pračka s předním plněním W1:

s funkcí TwinDos a Miele@home – chytrá péče o prádlo za příznivou cenu.



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo
- úspora energie v té nejlepší třídě energetické účinnosti A
- přesné a automatické dávkování pracího prostředku se systémem TwinDos®
- doplňková funkce Předžehlení redukuje pomačkání a ušetří až 50 % času a námahy#
- Miele@home – chytře propojeno pro více možností

* Doplňková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny díky systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.



EAN: 4002516374268 / Číslo materiálu: 11595730 / Číslo starého materiálu: 11WD6601CZ

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 White Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Obsidian černá s bílým kroužkem
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	DirectSensor žlutá, 7-segm. displ
Čisticí výkon	
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Šetná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	8,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	47
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	47
Třída účinnosti odstředování	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	70
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	219
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,60
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•

WWD660 WCS TDos & 8kg

Pračka s předním plněním W1:

s funkcí TwinDos a Miele@home – chytrá péče o prádlo za příznivou cenu.




EAN: 4002516374268 / Číslo materiálu: 11595730 / Číslo starého materiálu: 11WD6601CZ

Programy praní	
Bavlna	•
Bavlna s přepraáním	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Impregnace	•
Bavlna se šípkou	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
Krátký	•
Předžehlení párou	•
Kvalita	
Protizávaží z litiny	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1077
Hmotnost v kg	89
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Dodávané příslušenství	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•


WWD660 WCS TDos & 8kg

Pračka s předním plněním W1:


s funkcí TwinDos a Miele@home – chytrá péče o prádlo za příznivou cenu.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm