

## APWM 900

Skříň filtru nečistot z nerezové oceli pro vyfiltrování vláken a hrubých částic z pracího roztoku.



- pro použití na silně znečištěné textilie
- objem cca 70 l, výška instalace nastavitelná v rozmezí 0–250 mm
- pro připojení k pračkám na podstavci
- snadno odnímatelné síto na zachycení vláken z nerezové oceli
- ø připojovacího hrdla 7,5 cm

EAN: 4002516376668 / Číslo materiálu: 11637370 / Číslo starého materiálu: 59510045D

Produktové zařazení	
Pračky	•
Zařazení přístroje/přísluř.	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

## APWM 900

Skříň filtru nečistot z nerezové oceli  
pro vyfiltrování vláken a hrubých částic z pracího roztoku.



EAN: 4002516376668 / Číslo materiálu: 11637370 / Číslo starého materiálu: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Filtrování nečistot	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Elektrické připojení	OHNE
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	543
Vnější rozměr, šířka netto v mm	310
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	648
Vnější rozměr, výška brutto v mm	585
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	330
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	700
Hmotnost netto [kg]	14,50
Hmotnost brutto v kg	15,50