

K 7473 D

Vestavná chladnička

s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvlhčování pro ideální čerstvost.



- 5x déle čerstvé díky aktivnímu zvlhčování – PerfectFresh Active
- individuálně nastavitelné osvětlení polic díky FlexiLight 2.0
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool
- individuální přizpůsobení výšky polic ve dvířkách
- bez viditelného kondenzátu díky suché zadní stěně CleanSteel



EAN: 4002516379102 / Číslo materiálu: 11641350 / Číslo starého materiálu: 36747300EU1

Kategorie přístrojů	
Chladnička	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Design	
Osvětlení chladicí zóny	FlexiLight 2,0
Osvětlení ventilátoru	•
Osvětlení systému uchování čerstvosti	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	PerfectFresh Active
Aktivní osvětlení nejvyšší zásuvky	•
Jemné seřízení vnitřních dvířek	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládání	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část	Ne
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Superchlazení	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
Režim párty	•
Režim dovolená	•
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch z toho osvětlené	5 3
Držák na lahve z pochromovaného kovu	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2
Suchá zadní stěna	CleanSteel
Počet polic na konzervy ve dvířkách	3
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	4
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Roční spotřeba energie v kWh	114,20
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,31
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	570

K 7473 D

Vestavná chladnička

s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvlhčování pro ideální čerstvost.




EAN: 4002516379102 / Číslo materiálu: 11641350 / Číslo starého materiálu: 36747300EU1

Minimální výška výklenku v mm	1397
Maximální výška výklenku v mm	1413
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	559
Výška přístroje v mm	1395
Hloubka přístroje v mm	546
Hmotnost v kg	52,9
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	21
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	225
z toho zóna PerfectFresh v l	67
4hvězdičková mrazicí zóna v l	0
Celkový užitečný objem v l	224
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	33
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1200
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Příhrádka na vejce	•
Organizační box PerfectFresh	•


K 7473 D

Vestavná chladnička


s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvlhčování pro ideální čerstvost.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)