

KFN 7795 D

Vestavná chladnička s mrazničkou
pro mimořádné možnosti díky zóně PerfectFresh Active, DynaCool a IceMakeru.



- 5x déle čerstvé díky aktivnímu zvlhčování – PerfectFresh Active
- hotové kostky ledu díky IceMakeru s připojením na čerstvou vodu
- individuálně nastavitelné osvětlení polic díky FlexiLight 2.0
- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool



EAN: 4002516379393 / Číslo materiálu: 11642680 / Číslo starého materiálu: 38779500EU1

Kategorie přístrojů	
Kombinace chladničky s mrazničkou	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Design	
Osvětlení chladicí zóny	FlexiLight 2,0
Osvětlení mrazicí zóny	LED
Osvětlení ventilátoru	•
Osvětlení systému uchování čerstvosti	•
Osvětlení IceMakeru	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	PerfectFresh Active
Aktivní osvětlení nejvyšší zásuvky	•
Jemné seřízení vnitřních dvířek	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Výrobek ledu s připojením na čerstvou vodu (IceMaker)	•
Řídící jednotka	
Koncepce ovládání	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část	Ano
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ano
Superchlazení	•
Supermražení	•
Počet teplotních zón	3
Režim sabat	•
Režim párty	•
Režim dovolená	•
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	4
z toho osvětlené	2
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2
Suchá zadní stěna	CleanSteel
Otočná police FlexiTray	•
Počet polic na konzervy ve dvířkách	1
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	2
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek	3
z toho na výsuvcech	2

KFN 7795 D

Vestavná chladnička s mrazničkou
pro mimořádné možnosti díky zóně PerfectFresh Active, DynaCool a IceMakeru.




EAN: 4002516379393 / Číslo materiálu: 11642680 / Číslo starého materiálu: 38779500EU1


Hospodárnosť a udržiteľnosť	
Trieda energetické účinnosti (A–G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	207,70
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,56
Bezpečnosť	
Blokovací funkcie	•
Akustický alarm pri otvorených dverách	•
Akustický alarm pri zmene teploty v mrazickej časti	•
Optický alarm pri otvorených dverách	•
Optický alarm pri zmene teploty	•
Indikácia výpadku proudu v mrazickej časti	•
Technické údaje	
Minimálna šírka výklenku v mm	560
Maximálna šírka výklenku v mm	570
Minimálna výška výklenku v mm	1772
Maximálna výška výklenku v mm	1788
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroje v mm	559
Výška prístroje v mm	1770
Hĺbka prístroje v mm	546
Hmotnosť v kg	72,1
Upevňovacia technika	Pevná dverka
Maximálne zaťaženie čelnej strany dveriek chladickej časti v kg	18
Maximálne zaťaženie čelnej strany dveriek mrazickej časti v kg	12
Klimatická trieda	SN-ST
Chladickej zóna v l	175
z toho zóna PerfectFresh v l	71
4hvězdičková mrazickej zóna v l	71
Celkový užitočný objem v l	246
Doba skladovania pri poruše v h	9
Kapacita mrazenia v kg/24 h	6,00
Trieda úrovne emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	34
Spotreba energie v miliampéroch (mA)	1400
Napätie ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané príslušenství	
Příhrádka na vejce	•
Organizační box PerfectFresh	•

KFN 7795 D


Vestavná chladnička s mrazničkou
pro mimořádné možnosti díky zóně PerfectFresh Active, DynaCool a IceMakeru.



KFN7795D, KFN7795C, installation (footnote*) (installation drawings)



KFN7795D, KFN7795C, built-in (footnote*) (installation drawings)



KFN7795D, KFN7795C, side view (installation drawings)