

FNS 7140 E

Vestavná mraznička

s funkcí NoFrost a čtyřmi mrazicími zásuvkami pro maximální komfort



- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- rychlé a šetrné zmrazování potravin – SuperFrost
- flexibilní zvětšení mrazicího prostoru – VarioRoom



EAN: 4002516379416 / Číslo materiálu: 11643190 / Číslo starého materiálu: 37714000EU1

<b>Kategorie přístrojů</b>	
Mraznička	•
<b>Provedení</b>	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Možnost kombinace Side-by-Side	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Lze dovybavit funkcí SoftClose	•
<b>Řídicí jednotka</b>	
Koncepce ovládání	SensorTouch
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Supermražení	•
Počet teplotních zón	1
Režim sabat	•
Režim párty	•
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>	
Počet mrazicích zásuvek	4
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	E
Roční spotřeba energie v kWh	191,42
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,52
<b>Bezpečnost</b>	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Akustický alarm při změně teploty	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Indikace výpadku proudu v mrazicí části	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	570
Minimální výška výklenku v mm	874
Maximální výška výklenku v mm	890
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	559
Výška přístroje v mm	872
Hloubka přístroje v mm	544
Hmotnost v kg	38,0
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	16
Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg	16
Klimatická třída	SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l	87
Doba skladování při poruše v h	10

FNS 7140 E

Vestavná mraznička

s funkcí NoFrost a čtyřmi mrazicími zásuvkami pro maximální komfort




EAN: 4002516379416 / Číslo materiálu: 11643190 / Číslo starého materiálu: 37714000EU1

Kapacita mražení v kg/24 h	10,00
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	35
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1300
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna svítidel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Miska na led	•


## FNS 7140 E

Vestavná mraznička


s funkcí NoFrost a čtyřmi mrazicími zásuvkami pro maximální komfort



FNS7140E, built-in (\*footnote) (installation drawings)



FNS7140E, side view (installation drawings)



FNS7140E, installation (\*footnote) (installation drawings)