

FNS 7470 D

Vestavná mraznička

s funkcí NoFrost a šesti mrazicími zásuvkami pro maximální komfort



- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru
- tlumené zavírání dvířek díky funkci SoftClose
- rychlé a šetrné zmrazování potravin – SuperFrost
- flexibilní zvětšení mrazicího prostoru – VarioRoom



EAN: 4002516379430 / Číslo materiálu: 11643210 / Číslo starého materiálu: 37747000EU1

Kategorie přístrojů	
Mraznička	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•
Možnost kombinace Side-by-Side	•
Design	
Osvětlení mrazicí zóny	LED
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládání	FreshTouch
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Supermrazení	•
Počet teplotních zón	1
Režim sabat	•
Režim párty	•
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek	6
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Roční spotřeba energie v kWh	173,17
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,47
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Indikace výpadku proudu v mrazicí části	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	570
Minimální výška výklenku v mm	1397
Maximální výška výklenku v mm	1413
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	559
Výška přístroje v mm	1395
Hloubka přístroje v mm	544
Hmotnost v kg	50,7
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	21
Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg	21
Klimatická třída	SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l	156

FNS 7470 D

Vestavná mraznička

s funkcí NoFrost a šesti mrazicími zásuvkami pro maximální komfort




EAN: 4002516379430 / Číslo materiálu: 11643210 / Číslo starého materiálu: 37747000EU1

Doba skladování při poruše v h	10
Kapacita mražení v kg/24 h	10,00
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	34
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1300
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna světel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Miska na led	•


## FNS 7470 D

### Vestavná mraznička


s funkcí NoFrost a šesti mrazicími zásuvkami pro maximální komfort



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote\*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote\*) (installation drawings)



K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)