

DA 9091 W Screen

Nástěnný odsávač par

s vertikálním čelním sklem a plochým designem pro více prostoru nad hlavou



- Lineární tvar s 880 mm šířkou a minimální hloubkou 260 mm
- Moderní dotykové ovládání na skle
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Široká odkládací plocha – jako polička například pro koření
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr

B

EAN: 4002516390398 / Číslo materiálu: 11678450 / Číslo starého materiálu: 28909160D

| | |
|--|-----------------------|
| Provedení | |
| Nástěnný odsavač par | • |
| Provozní způsoby | |
| Způsob vedení vzduchu | S možností přestavby |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení | Uhlíkový filtr DKF 29 |
| Design | |
| Barva | Grafitově šedá |
| Komfort při obsluze | |
| Elektronické ovládání | • |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně) | 3 |
| Dotykové ovládání | • |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně | • |
| Akustický balíček Silence | • |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | B |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 67,7 |
| Třída účinnosti proudění kapalin | B |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků | B |
| Filtrační systém | |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 2 |
| Osvětlení | |
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3,2 W |
| Intenzita osvětlení v lx | 300 lx |
| Barevná teplota světla v K | 3500 Kelvin |
| Ventilátor | |
| Oboustranně odsávací ventilátor | • |
| Střídavý motor (motor AC) | • |
| Odtah | |
| Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591 | 205 |
| Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591 | 310 |
| Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591 | 415 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) | 670 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 39,0 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 45,0 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 50,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 62,0 |
| Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) | 25,0 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Cirkulace | |
| Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591 | 190 |
| Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591 | 290 |

DA 9091 W Screen
Nástěnný odsávač par
s vertikálním čelním sklem a plochým designem pro více prostoru nad hlavou




EAN: 4002516390398 / Číslo materiálu: 11678450 / Číslo starého materiálu: 28909160D

| | |
|---|----------------------|
| Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591 | 385 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591 | 605 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 44,0 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 51,0 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 58,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 69,0 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 55,0 |
| Bezpečnost | |
| Bezpečnostní vypínání | • |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG) | • |
| Technické údaje | |
| Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm | 500 |
| Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm | 500 |
| Šířka těla odsavače v mm | 880 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum | 500 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum | 500 |
| Výška těla odsavače v mm | 500 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum | 500 |
| Hloubka těla odsavače v mm | 260 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum | 500 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm | 450 |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm | 650 |
| Hmotnost netto v kg | 21,5 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 1,5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkový příkon v kW | 0,20 |
| Napětí ve V | 230 |
| Jištění v A | 10 |
| Počet fází | 1 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Montážní pokyny | |
| Připojení odtahu nahoru | • |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu | • |
| Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
| Dodávané příslušenství | |
| Zpětná klapka | • |
| Příslušenství k dokoupení | |
| Aktivní uhlíkový filtr | DKF 29 Kohlefilter |
| Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr | DKF 29-R Kohlefilter |


DA 9091 W Screen

Nástěnný odsávač par

s vertikálním čelním sklem a plochým designem pro více prostoru nad hlavou



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)



DADC9000 (Installation drawings)