

Scout RX3 Home Vision HD
Robotický vysavač
s živým přenosem a 170 minutami provozu.



- prvotřídní zachycování prachu díky Quattro Cleaning Power
- systematické vysávání díky 3D smart navigaci
- komfortní ovládání pomocí aplikace Miele Scout
- s Home Vision HD vždy víte, jestli je doma vše v pořádku
- mimořádně dlouhá výdrž akumulátoru* – 170 min nonstop
- ochrana nábytku díky technologii Furniture Protection

* Měřeno v režimu vysávání Silent ve standardním prostředí podle normy IEC 62929:2014

EAN: 4002516403890 / Číslo materiálu: 11713550 / Číslo starého materiálu: 41PQL030EU

Provedení	
Robotický vysavač	•
Označení produktu	Scout RX3
Typ přístroje	SPQL0
Provedení a design	
Barva	Zlatorůžová (PF)
Čištění	
Čisticí systém	Quattro Cleaning Power
Navigace	
Navigační systém	3D Smart Navigation
Efektivní vysávání v rozích a podél stěn	•
Nepřetržitý výkon	•
Technologie rozpoznání nábytku	•
Plošný výkon v m ²	140
Doba provozu v min	170
Doba nabíjení v min	240
Přizpůsobení výšce koberce v mm	17
Komfort při obsluze	
Čisticí programy	4
Režim čištění Auto	•
Režim čištění Spot	•
Režim čištění Turbo	•
Režim čištění Silent	•
Manuální čištění	•
Nastavení časovače	Denní individuální
Dotykové uživatelské rozhraní	•
Applikace	
MobileControl	•
Home Mapping	•
Home Vision	•
Mobilita	
Ploché provedení	85
Filtrační systém	
Vzduchový filtr	Filtr AirClean Plus
Objem sběrné nádoby v l	0,4
Technické údaje	
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh	5200
Hlasitost v dB	71,0
Šířka v mm	354
Výška v mm	85
Hmotnost v kg	3,2
Dodávané příslušenství	
Filtr	Filtr AirClean Plus
Dálkový ovladač	•
Nabíjecí stanice	•
Adaptér	•
Čisticí kartáč	integrováný
Blokování oblastí	Magnetická páska
Filtr	1 Filter