

## Scout RX3 Runner - SPQL

Robotický vysavač

s nejlepším čistícím výkonem a ovládáním přes aplikaci.



- prvotřídní zachycování prachu díky Quattro Cleaning Power
- systematické vysávání díky 3D smart navigaci
- komfortní ovládání pomocí aplikace Miele Scout
- důkladné vyčištění rohů díky bočním kartáčům Corner Brush
- mimořádně dlouhá výdrž akumulátoru\* – #170 min nonstop#
- ochrana nábytku díky technologii Furniture Protection

\* Měřeno v režimu vysávání Silent ve standardním prostředí podle normy IEC 62929:2014

EAN: 4002516403906 / Číslo materiálu: 11713560 / Číslo starého materiálu: 41PQL031EU

<b>Provedení</b>	
Robotický vysavač	•
Označení produktu	Scout RX3
Typ přístroje	SPQL0
Barva přístroje	Bronzová/PearlFinish
<b>Čištění</b>	
Čistící systém	Quattro Cleaning Power
<b>Navigace</b>	
Navigační systém	3D Smart Navigation
Efektivní vysávání v rozích a podél stěn	•
Nepřetržitý výkon	•
Technologie rozpoznání nábytku	•
Plošný výkon v m <sup>2</sup>	140
Doba provozu v min	170
Doba nabíjení v min	240
Přízpusobením výšce koberce v mm	17
<b>Komfort při obsluze</b>	
Čistící programy	4
Režim čištění Auto	•
Režim čištění Spot	•
Režim čištění Turbo	•
Režim čištění Silent	•
Manuální čištění	•
Nastavení časovače	Denní individuální
Dotykové uživatelské rozhraní	•
<b>Aplikace</b>	
MobileControl	•
Home Mapping	•
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>	
Jmenovitý příkon ve W	0
<b>Mobilita</b>	
Ploché provedení	85
<b>Filtrační systém</b>	
Vzduchový filtr	Filtr AirClean Plus
Objem sběrné nádoby v l	0,4
<b>Technické údaje</b>	
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh	5200
Hlasitost v dB	71,0
Šířka v mm	354
Výška v mm	85
Hmotnost v kg	3,2
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Filtr	Filtr AirClean Plus
Dálkový ovladač	•
Nabíjecí stanice	•
Adaptér	•
Čistící kartáč	integrováný
Blokování oblastí	Magnetická páska
Filtr	1 Filter