

Scout RX3 Runner Robotický vysavač s nejlepším čistícím výkonem a ovládáním přes aplikaci.



- prvotřídní zachycování prachu díky Quattro Cleaning Power
- systematické vysávání díky 3D smart navigaci
- komfortní ovládání pomocí aplikace Miele Scout
- důkladné vyčištění rohů díky bočním kartáčům Corner Brush
- mimořádně dlouhá výdrž akumulátoru* – 170 min nonstop
- ochrana nábytku díky technologii Furniture Protection

* Měřeno v režimu vysávání Silent ve standardním prostředí podle normy IEC 62929:2014

EAN: 4002516403906 / Číslo materiálu: 11713560 / Číslo starého materiálu: 41PQL031EU

| | |
|--|------------------------|
| Provedení | |
| Robotický vysavač | • |
| Označení produktu | Scout RX3 |
| Typ přístroje | SPQL0 |
| Barva přístroje | Bronzová/PearlFinish |
| Čištění | |
| Čistící systém | Quattro Cleaning Power |
| Navigace | |
| Navigační systém | 3D Smart Navigation |
| Efektivní vysávání v rozích a podél stěn | • |
| Nepřetržitý výkon | • |
| Technologie rozpoznání nábytku | • |
| Plošný výkon v m ² | 140 |
| Doba provozu v min | 170 |
| Doba nabíjení v min | 240 |
| Přízpůsobení výšce koberce v mm | 17 |
| Komfort při obsluze | |
| Čistící programy | 4 |
| Režim čištění Auto | • |
| Režim čištění Spot | • |
| Režim čištění Turbo | • |
| Režim čištění Silent | • |
| Manuální čištění | • |
| Nastavení časovače | Denní individuální |
| Dotykové uživatelské rozhraní | • |
| Aplikace | |
| MobileControl | • |
| Home Mapping | • |
| Mobilita | |
| Ploché provedení | 85 |
| Filtrační systém | |
| Vzduchový filtr | Filtr AirClean Plus |
| Objem sběrné nádoby v l | 0,4 |
| Technické údaje | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh | 5200 |
| Hlasitost v dB | 71,0 |
| Šířka v mm | 354 |
| Výška v mm | 85 |
| Hmotnost v kg | 3,2 |
| Dodávané příslušenství | |
| Filtr | Filtr AirClean Plus |
| Dálkový ovladač | • |
| Nabíjecí stanice | • |
| Adaptér | • |
| Čistící kartáč | integrováný |
| Blokování oblastí | Magnetická páska |
| Filtr | 1 Filter |