

PDR 914 [EL]

Profesionální odtahová sušička, elektrický ohřev
s libovolně programovatelným ovládáním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



- objem bubnu 250.00 l, hmotnost náplně 10.0 kg – 14.0 kg
- nejvyšší třída energetické účinnosti s Air Recycling Flex
- Jedinečně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516408659 / Číslo materiálu: 11717830 / Číslo starého materiálu: 52914001EU

| Provedení a konstrukce | |
|--|--------------------------|
| Provedení | Pračka s předním plněním |
| Řada | Performance Plus |
| Čelní stěna | Ocelově šedá |
| Kapacita při poměru náplně 1 : 25 | 10,0 |
| Kapacita při poměru náplně 1 : 18 | 14,0 |
| Objem bubnu v l | 250,00 |
| Systém sušení | Odtah |
| Otvor dvířek [Ø] v mm | 520 |
| Úhel otevření dvířek ve stupních | 180 |
| Závěs dvířek | vlevo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Voštinový buben z nerezů | Ano |
| Použití | |
| Vhodné pro hotelnictví a gastronomii | • |
| Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou | • |
| Vhodné pro facility management | • |
| Vhodné pro samoobslužné prádelny | • |
| Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy | • |
| Vhodné pro čistírny oděvů | • |
| Vhodné pro prádelny a mandlovny | • |
| Vhodné pro hasiče a záchranné služby | • |
| Vhodné pro hřebčiny a jízďárny | • |
| Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy | • |
| Vhodné pro nemocnice | • |
| Vhodné pro sportovní kluby | • |
| Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness | • |
| Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace | • |
| Vhodné pro petrochemický průmysl | • |
| Vhodné pro potravinářský průmysl | • |
| Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení | • |
| Vhodné pro státní/sociální zařízení | • |
| Výkonové údaje | |
| Maximální výkon odpařování v l/h | 13,30 |
| Specifická spotřeba energie v kWh/kg | 0,51 |
| Čas programu v min | 24 |
| Životnost v cyklech sušení | 40000 |
| Řídicí jednotka | |
| Typ ovládání | M Touch Pro |
| Programovatelné | programovatelné |
| Řízení programu | Řízená zbytková vlhkost |
| Maximální předvolba startu v hodinách | 24 |
| Indikace zbyvajících času | • |
| Indikace průběhu programu | • |
| Nastavitelné jazyky displeje | • |
| Standardní elektrické připojení | |
| Druh ohřevu | Elektro |
| Elektrická přípojka | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Topný výkon elektrického ohřevu v kW | 13,50 |

PDR 914 [EL]

Profesionální odtahová sušička, elektrický ohřev
s libovolně programovatelným ovládáním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516408659 / Číslo materiálu: 11717830 / Číslo starého materiálu: 52914001EU

| | |
|---|--------------------|
| Celkový příkon v kW | 14,10 |
| Jištění v A | 25 |
| Rozměry a hmotnost sušičky | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 1400 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 906 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 852 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 1526 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 1090 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 938 |
| Hmotnost netto v kg | 160,4 |
| Hmotnost brutto v kg | 172 |
| Maximální zatížení podlahy v N/m ² | 1779 |
| Emisní hodnoty | |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti | 51 dB(A) re 20 µPa |
| Teplo vysálané do prostoru v MJ/h | 3,90 |
| Vybavení | |
| Inteligentní reverzace bubnu | • |
| Axiální vedení vzduchu | • |
| Velkoplošný filtr nečistot | • |
| PerfectDry | • |
| Žebrování Softlift | • |
| AirRecycling Flex | • |
| Komunikační otvor | • |
| Nouzový vypínač | • |
| Příslušenství nezávislé na přístroji | • |
| Možnosti připojení | |
| Inkasní systém (volitelně) | • |
| Optické rozhraní pro servisní přístup | • |
| Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně) | • |
| WiFi sušička | • |
| Připojovací box | • |
| Modul LAN (volitelně) | • |
| Kapacita | |
| Ochranné dýchací masky [počet] | 8 |
| Zásahové obleky [počet] | 1 |
| Zásahové bundy [počet] | 2 |
| Syntetické ložní prádlo [počet] | 1 |
| Syntetické polštáře [počet] | 2 |
| Péřové přikrývky [počet] | 1 |
| Péřové polštáře [počet] | 2 |
| Úklidové utěrky, 22 g [počet] | 255 |
| Mopy, bavlna, 40 cm [počet] | 53 |
| Mopy, bavlna, 50 cm [počet] | 45 |
| Mopy, mikrovlákno, 40 cm [počet] | 83 |
| Mopy, mikrovlákno, 50 cm [počet] | 59 |
| Letní deky na koně [počet] | 2 |
| Normy, zkušební a identifikační označení | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE EMC | • |

PDR 914 [EL]

Profesionální odtahová sušička, elektrický ohřev
s libovolně programovatelným ovládním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516408659 / Číslo materiálu: 11717830 / Číslo starého materiálu: 52914001EU

Ochrana proti stříkající vodě IPX4

WEEE

UKCA

Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES

•

•

•

•