

PDR 914 [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev
s libovolně programovatelným ovládáním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



- objem bubnu 250.00 l, hmotnost náplně 10.0 kg – 14.0 kg
- Jedinečně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Nejvyšší energetická účinnost s Air Recycling
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516408727 / Číslo materiálu: 11717900 / Číslo starého materiálu: 52914005EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Ocelově šedá
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	10,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	14,0
Objem bubnu v l	250,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•
Voštinový buben z nerezů	Ano
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	14,00
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,55
Čas programu v min	23
Životnost v cyklech sušení	40000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	1N AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	0,00

PDR 914 [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev

s libovolně programovatelným ovládním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516408727 / Číslo materiálu: 11717900 / Číslo starého materiálu: 52914005EU

Topný výkon ohřevu plynem v kW	15,00
Celkový příkon v kW	0,60
Jištění v A	10
Rozměry a hmotnost sušičky	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1400
Vnější rozměr, šířka netto v mm	906
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	852
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1526
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	938
Hmotnost netto v kg	162,4
Hmotnost brutto v kg	174
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1799
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	51 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	3,90
Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
AirRecycling	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	8
Zásahové obleky [počet]	1
Zásahové bundy [počet]	2
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	2
Péřové přikrývky [počet]	1
Péřové polštáře [počet]	2
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	255
Mopy, bavlna, 40 cm [počet]	53
Mopy, bavlna, 50 cm [počet]	45
Mopy, mikrovlákno, 40 cm [počet]	83
Mopy, mikrovlákno, 50 cm [počet]	59
Letní deky na koně [počet]	2
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE	•

PDR 914 [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev

s libovolně programovatelným ovládním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516408727 / Číslo materiálu: 11717900 / Číslo starého materiálu: 52914005EU

VDE EMC

Ochrana proti stříkající vodě IPX4

DVGW plyn

WEEE

UKCA

Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES

•

•

•

•

•

•