

## PDR 522 ROP [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev  
s řízením zbytkové vlhkosti M Select ROP pro vynikající výsledky sušení.



- objem bubnu 400.00 l, hmotnost náplně 16.0 kg – 22.0 kg
- Jedinečně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Nejvyšší energetická účinnost s Air Recycling
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516408789 / Číslo materiálu: 11717960 / Číslo starého materiálu: 52522006EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	16,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	22,0
Objem bubnu v l	400,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•
Voštinový buben z nerez	Ano
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro prádelny a mandlovn	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	21,10
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,55
Čas programu v min	25
Životnost v cyklech sušení	40000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Select Benchmark
Programovatelné	Defin. nastavení Parametry
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajícího času	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	1N AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	0,00
Topný výkon ohřevu plynem v kW	21,50
Celkový příkon v kW	1,00
Jištění v A	10

## PDR 522 ROP [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev  
s řízením zbytkové vlhkosti M Select ROP pro vynikající výsledky sušení.



EAN: 4002516408789 / Číslo materiálu: 11717960 / Číslo starého materiálu: 52522006EU

<b>Rozměry a hmotnost sušičky</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1400
Vnější rozměr, šířka netto v mm	906
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1162
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1526
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1254
Hmotnost netto v kg	203,9
Hmotnost brutto v kg	218
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	2324
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	62 dB(A) re 20 µPa
Teplota vysálané do prostoru v MJ/h	2,60
<b>Vybavení</b>	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
AirRecycling	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
<b>Kapacita</b>	
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	364
Letní deky na koně [počet]	3
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
DVGW plyn	•
WEEE	•
UKCA	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•