

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Profesionální sušička včetně efektivního tepelného čerpadla APDR 901 s nejnižší spotřebou energie bez nákladné instalace odtahu.



- objem bubnu 250.00 l, hmotnost náplně 10.0 kg – 14.0 kg
- Jedinečně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Automatické čištění změnou teploty díky metodě StreamClean
- O 60 % nižší spotřeba elektrické energie než odtahová sušička*
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi
- Obr. ukazuje sušičku se zvlášť doobjed. modulem tepel. čerpadla

* Sušičky s tepelným čerpadlem mají až o 60 % nižší spotřebu elektrické energie než odtahové sušičky s elektrickým ohřevem.

EAN: 4002516408826 / Číslo materiálu: 11718010 / Číslo starého materiálu: 52914007EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Ocelově šedá
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	10,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	14,0
Objem bubnu v l	250,00
Systém sušení	Tepelné čerpadlo
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•
Voštinový buben z nerezů	Ano
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	11,20
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,21
Čas programu v min	33
Životnost v cyklech sušení	40000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Tepelné čerpadlo s čištěním CleanStream
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Profesionální sušička včetně efektivního tepelného čerpadla APDR 901 s nejnižší spotřebou energie bez nákladné instalace odtahu.



EAN: 4002516408826 / Číslo materiálu: 11718010 / Číslo starého materiálu: 52914007EU

Topný výkon elektrického ohřevu v kW	0,00
Topný výkon tepelného čerpadla v kW	10,00
Celkový příkon v kW	5,10
Jištění v A	16
Rozměry a hmotnost sušičky	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1400
Vnější rozměr, šířka netto v mm	906
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	852
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1526
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	938
Hmotnost netto v kg	156,4
Hmotnost brutto v kg	168
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1740
Rozm./hm. modulu tep. čerpadla	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1370
Vnější rozměr, šířka netto v mm	906
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	426
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1530
Hmotnost netto v kg	159,5
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1000
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	800
Hmotnost brutto v kg	201,0
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1652
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	51 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	3,90
Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Chladivo	R450a
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	605
Potenciál globálního oteplování přístroje v kg CO ₂ e	1936
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	8
Zásahové obleky [počet]	1

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Profesionální sušička včetně efektivního tepelného čerpadla APDR 901
s nejnižší spotřebou energie bez nákladné instalace odtahu.



EAN: 4002516408826 / Číslo materiálu: 11718010 / Číslo starého materiálu: 52914007EU

Zásahové bundy [počet]	2
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	2
Pěřové přikrývky [počet]	1
Pěřové polštáře [počet]	2
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	255
Mopy, bavlna, 40 cm [počet]	53
Mopy, bavlna, 50 cm [počet]	45
Mopy, mikrovlákno, 40 cm [počet]	83
Mopy, mikrovlákno, 50 cm [počet]	59
Letní deky na koně [počet]	2
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti střikající vodě IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•