

PDR 518 TOP [HW]

Profesionální odtahová sušička, ohřev horkou vodou
s jednoduchým časově řízeným ovládáním M Select TOP.



- objem bubnu 325.00 l, hmotnost náplně 23 (10.0) lb (kg) – 13.0 kg
- Jedinečně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Nejvyšší energetická účinnost s Air Recycling
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516408840 / Číslo materiálu: 11718030 / Číslo starého materiálu: 52518003EU

| Provedení a konstrukce | |
|--|----------------------------|
| Provedení | Pračka s předním plněním |
| Řada | Performance |
| Čelní stěna | Ocelově šedá |
| Barva ovládacího panelu | Nerez |
| Kapacita při poměru náplně 1 : 32 | 23 (10,0) lb (kg) |
| Kapacita při poměru náplně 1 : 25 | 13,0 |
| Objem bubnu v l | 325,00 |
| Systém sušení | Horká voda |
| Otvor dvířek [Ø] v mm | 520 |
| Úhel otevření dvířek ve stupních | 180 |
| Závěs dvířek | vlevo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Voštinový buben z nerez | Ano |
| Použití | |
| Vhodné pro hotelnictví a gastronomii | • |
| Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou | • |
| Vhodné pro čistírny oděvů | • |
| Vhodné pro prádelny a mandlovn | • |
| Vhodné pro řemeslnou výrobu | • |
| Vhodné pro hřebčiny a jízdárny | • |
| Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy | • |
| Vhodné pro nemocnice | • |
| Vhodné pro sportovní kluby | • |
| Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness | • |
| Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení | • |
| Vhodné pro státní/sociální zařízení | • |
| Výkonové údaje | |
| Maximální výkon odpařování v l/h | 16,50 |
| Specifická spotřeba energie v kWh/kg | 0,56 |
| Čas programu v min | 52 |
| Životnost v cyklech sušení | 40000 |
| Řídicí jednotka | |
| Typ ovládání | M Select Benchmark |
| Programovatelné | Defin. nastavení Parametry |
| Řízení programu | Časové ovládání |
| Maximální předvolba startu v hodinách | 24 |
| Indikace zbývajících času | • |
| Ovládací panel se srozumitelnými symboly | • |
| Standardní elektrické připojení | |
| Druh ohřevu | Horká voda |
| Elektrická přípojka | 1N AC 230V 50/60HZ |
| Topný výkon elektrického ohřevu v kW | 0,00 |
| Topný výkon ohřevu horkou vodou v kW | 9,80 |
| Celkový příkon v kW | 0,60 |
| Jištění v A | 10 |
| Maximální teplota vstupní vody ve °C | 90 |
| Rozměry a hmotnost sušičky | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 1400 |

PDR 518 TOP [HW]

Profesionální odtahová sušička, ohřev horkou vodou
s jednoduchým časově řízeným ovládáním M Select TOP.



EAN: 4002516408840 / Číslo materiálu: 11718030 / Číslo starého materiálu: 52518003EU

| | |
|---|--------------------|
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 906 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 1035 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 1526 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 1090 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 1125 |
| Hmotnost netto v kg | 207,5 |
| Hmotnost brutto v kg | 221 |
| Maximální zatížení podlahy v N/m ² | 2300 |
| Emisní hodnoty | |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Teplo vysálané do prostoru v MJ/h | 4,50 |
| Vybavení | |
| Inteligentní reverzace bubnu | • |
| Axiální vedení vzduchu | • |
| Velkoplošný filtr nečistot | • |
| Žebrování Softlift | • |
| AirRecycling | • |
| Komunikační otvor | • |
| Nouzový vypínač | • |
| Příslušenství nezávislé na přístroji | • |
| Možnosti připojení | |
| Inkasní systém (volitelně) | • |
| Optické rozhraní pro servisní přístup | • |
| Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně) | • |
| WiFi sušička | • |
| Připojovací box | • |
| Modul LAN (volitelně) | • |
| Normy, zkušební a identifikační označení | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE EMC | • |
| Ochrana proti stříkající vodě IPX4 | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |
| Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES | • |