

## PDR 922 HP [EL APDR 902]

Profesionální sušička včetně vysoce výkonného tepelného čerpadla APDR 902 s nejnižší spotřebou energie bez nákladné instalace odtahu.



- objem bubnu 400.00 l, hmotnost náplně 16.0 kg – 22.0 kg
- Jedinečně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Automatické čištění změnou teploty díky metodě StreamClean
- O 60 % nižší spotřeba elektrické energie než odtahová sušička\*
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi
- Obr. ukazuje sušičku se zvlášť doobjed. modulem tepel. čerpadla

\* Sušičky s tepelným čerpadlem mají až o 60 % nižší spotřebu elektrické energie než odtahové sušičky s elektrickým ohřevem.

EAN: 4002516409311 / Číslo materiálu: 11718440 / Číslo starého materiálu: 52922021EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Ocelově šedá
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	16,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	22,0
Objem bubnu v l	400,00
Systém sušení	Tepelné čerpadlo
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•
Voštinový buben z nerezů	Ano
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	12,60
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,21
Čas programu v min	42
Životnost v cyklech sušení	40000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Tepelné čerpadlo s čištěním CleanStream
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ

## PDR 922 HP [EL APDR 902]

Profesionální sušička včetně vysoce výkonného tepelného čerpadla APDR 902 s nejnižší spotřebou energie bez nákladné instalace odtahu.



EAN: 4002516409311 / Číslo materiálu: 11718440 / Číslo starého materiálu: 52922021EU

Topný výkon elektrického ohřevu v kW	0,00
Topný výkon tepelného čerpadla v kW	16,00
Celkový příkon v kW	6,00
Jištění v A	16
<b>Rozměry a hmotnost sušičky</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1400
Vnější rozměr, šířka netto v mm	906
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1164
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1526
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1254
Hmotnost netto v kg	180,2
Hmotnost brutto v kg	195
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	2092
<b>Rozm./hm. modulu tep. čerpadla</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1370
Vnější rozměr, šířka netto v mm	906
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	426
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1530
Hmotnost netto v kg	184,4
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1000
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	800
Hmotnost brutto v kg	217,0
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	1809
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	53 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	4,70
<b>Vybavení</b>	
CleanStream (čištění výměníku tepla)	•
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Chladivo	R450a
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO <sub>2</sub> e	605
Potenciál globálního oteplování přístroje v kg CO <sub>2</sub> e	2299
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
<b>Kapacita</b>	
Ochranné dýchací masky [počet]	16

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Profesionální sušička včetně vysoce výkonného tepelného čerpadla APDR 902 s nejnižší spotřebou energie bez nákladné instalace odtahu.



EAN: 4002516409311 / Číslo materiálu: 11718440 / Číslo starého materiálu: 52922021EU

Zásahové obleky [počet]	3
Zásahové bundy [počet]	5
Syntetické ložní prádlo [počet]	2
Syntetické polštáře [počet]	3
Péřové přikrývky [počet]	2
Péřové polštáře [počet]	4
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	364
Mopy, bavlna, 40 cm [počet]	84
Mopy, bavlna, 50 cm [počet]	73
Mopy, mikrovlákno, 40 cm [počet]	133
Mopy, mikrovlákno, 50 cm [počet]	94
Letní deky na koně [počet]	3
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	