

## PDR 544 ROP [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev  
s řízením zbytkové vlhkosti M Select ROP pro vynikající výsledky sušení.



- objem bubnu 800.00 l, hmotnost náplně 32.0 kg – 44.0 kg
- Jediněčně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Nejvyšší energetická účinnost s Air Recycling
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516409328 / Číslo materiálu: 11718450 / Číslo starého materiálu: 52544003EU

| Provedení a konstrukce   |                            |
|--|----------------------------|
| Provedení  | Pračka s předním plněním   |
| Řada   | Performance                |
| Čelní stěna  | Ocelově šedá               |
| Barva ovládacího panelu  | Nerez                      |
| Kapacita při poměru náplně 1 : 25                              | 32,0                       |
| Kapacita při poměru náplně 1 : 18                              | 44,0                       |
| Objem bubnu v l  | 800,00                     |
| Systém sušení  | Odtah                      |
| Otvor dvířek [Ø] v mm  | 520                        |
| Úhel otevření dvířek ve stupních                               | 180                        |
| Závěs dvířek   | vlevo                      |
| Závěs dvířek měnitelný   | •                          |
| Voštinový buben z nerez  | Ano                        |
| Použití  |                            |
| Vhodné pro hotelnictví a gastronomii                           | •                          |
| Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou | •                          |
| Vhodné pro facility management                                 | •                          |
| Vhodné pro prádelny a mandlovny                                | •                          |
| Vhodné pro řemeslnou výrobu                                    | •                          |
| Vhodné pro hřebčiny a jízďárny                                 | •                          |
| Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy                  | •                          |
| Vhodné pro nemocnice   | •                          |
| Vhodné pro sportovní kluby                                     | •                          |
| Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness                   | •                          |
| Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení                | •                          |
| Vhodné pro státní/sociální zařízení                            | •                          |
| Výkonové údaje   |                            |
| Maximální výkon odpařování v l/h                               | 34,30                      |
| Specifická spotřeba energie v kWh/kg                           | 0,53                       |
| Čas programu v min   | 30                         |
| Životnost v cyklech sušení                                     | 40000                      |
| Řídicí jednotka  |                            |
| Typ ovládání   | M Select Benchmark         |
| Programovatelné  | Defin. nastavení Parametry |
| Řízení programu  | Řízená zbytková vlhkost    |
| Maximální předvolba startu v hodinách                          | 24                         |
| Indikace zbývajícího času                                      | •                          |
| Ovládací panel se srozumitelnými symboly                       | •                          |
| Standardní elektrické připojení                                |                            |
| Druh ohřevu  | Plyn                       |
| Elektrická přípojka  | 3N AC 400V 50HZ            |
| Topný výkon elektrického ohřevu v kW                           | 0,00                       |
| Topný výkon ohřevu plynem v kW                                 | 36,00                      |
| Celkový příkon v kW  | 1,70                       |
| Jištění v A  | 10                         |
| Rozměry a hmotnost sušičky                                     |                            |
| Vnější rozměr, výška netto v mm                                | 1640                       |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm                                | 1206                       |

## PDR 544 ROP [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev  
s řízením zbytkové vlhkosti M Select ROP pro vynikající výsledky sušení.



EAN: 4002516409328 / Číslo materiálu: 11718450 / Číslo starého materiálu: 52544003EU

|   |                    |
|---|--------------------|
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm                           | 1385               |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm                            | 1766               |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm                            | 1390               |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm                          | 1474               |
| Hmotnost netto v kg   | 295,3              |
| Hmotnost brutto v kg  | 313                |
| Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>               | 3544               |
| <b>Emisní hodnoty</b>                                       |                    |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti              | 61 dB(A) re 20 µPa |
| Teplo vysálané do prostoru v MJ/h                           | 4,00               |
| <b>Vybavení</b>   |                    |
| Inteligentní reverzace bubnu                                | •                  |
| Axiální vedení vzduchu                                      | •                  |
| Velkoplošný filtr nečistot                                  | •                  |
| PerfectDry  | •                  |
| Žebrování Softlift  | •                  |
| AirRecycling  | •                  |
| Komunikační otvor   | •                  |
| Nouzový vypínač   | •                  |
| Příslušenství nezávislé na přístroji                        | •                  |
| <b>Možnosti připojení</b>                                   |                    |
| Inkasní systém (volitelně)                                  | •                  |
| Optické rozhraní pro servisní přístup                       | •                  |
| Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně) | •                  |
| WiFi sušička  | •                  |
| Připojovací box   | •                  |
| Modul LAN (volitelně)                                       | •                  |
| <b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>             |                    |
| CE  | •                  |
| VDE   | •                  |
| VDE EMC   | •                  |
| Ochrana proti stříkající vodě IPX4                          | •                  |
| DVGW plyn   | •                  |
| WEEE  | •                  |
| UKCA  | •                  |
| Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES   | •                  |