

## PDR 922 [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev

s libovolně programovatelným ovládáním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



- objem bubnu 400.00 l, hmotnost náplně 16.0 kg – 22.0 kg
- Jedinečně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Nejvyšší energetická účinnost s Air Recycling
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516409366 / Číslo materiálu: 11718590 / Číslo starého materiálu: 52922003EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Ocelově šedá
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	16,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	22,0
Objem bubnu v l	400,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•
Voštinový buben z nerezů	Ano
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	21,70
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,53
Čas programu v min	25
Životnost v cyklech sušení	40000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	1N AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	0,00

PDR 922 [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev

s libovolně programovatelným ovládním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516409366 / Číslo materiálu: 11718590 / Číslo starého materiálu: 52922003EU

Topný výkon ohřevu plynem v kW	21,50
Celkový příkon v kW	1,00
Jištění v A	10
<b>Rozměry a hmotnost sušičky</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1400
Vnější rozměr, šířka netto v mm	906
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1162
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1526
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1254
Hmotnost netto v kg	203,9
Hmotnost brutto v kg	218
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	2324
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	62 dB(A) re 20 µPa
Teplu vysálané do prostoru v MJ/h	2,60
<b>Vybavení</b>	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
AirRecycling	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
<b>Kapacita</b>	
Ochranné dýchací masky [počet]	16
Zásahové obleky [počet]	3
Zásahové bundy [počet]	5
Syntetické ložní prádlo [počet]	2
Syntetické polštáře [počet]	3
Péřové přikrývky [počet]	2
Péřové polštáře [počet]	4
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	364
Mopy, bavlna, 40 cm [počet]	84
Mopy, bavlna, 50 cm [počet]	73
Mopy, mikrovlákno, 40 cm [počet]	133
Mopy, mikrovlákno, 50 cm [počet]	94
Letní deky na koně [počet]	3
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE	•

PDR 922 [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev

s libovolně programovatelným ovládním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516409366 / Číslo materiálu: 11718590 / Číslo starého materiálu: 52922003EU

VDE EMC

Ochrana proti stříkající vodě IPX4

DVGW plyn

WEEE

UKCA

Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES

•

•

•

•

•

•