

PDR 928 [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev

s libovolně programovatelným ovládáním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



- objem bubnu 500.00 l, hmotnost náplně 20.0 kg – 28.0 kg
- Jedinečně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Nejvyšší energetická účinnost s Air Recycling
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516409380 / Číslo materiálu: 11718610 / Číslo starého materiálu: 52928004EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Ocelově šedá
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	20,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	28,0
Objem bubnu v l	500,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•
Voštinový buben z nerezů	Ano
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízdrny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	29,60
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,51
Čas programu v min	23
Životnost v cyklech sušení	40000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	1N AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	0,00
Topný výkon ohřevu plynem v kW	30,00
Celkový příkon v kW	1,20

PDR 928 [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev

s libovolně programovatelným ovládáním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516409380 / Číslo materiálu: 11718610 / Číslo starého materiálu: 52928004EU

Jištění v A	10
Rozměry a hmotnost sušičky	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1640
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1206
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1019
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1766
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1390
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1108
Hmotnost netto v kg	246,3
Hmotnost brutto v kg	261
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	2828
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	58 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	3,30
Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
AirRecycling	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	12
Zásahové obleky [počet]	3
Zásahové bundy [počet]	5
Syntetické ložní prádlo [počet]	2
Syntetické polštáře [počet]	5
Péřové přikrývky [počet]	2
Péřové polštáře [počet]	5
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	545
Mopy, bavlna, 40 cm [počet]	105
Mopy, bavlna, 50 cm [počet]	91
Mopy, mikrovlákno, 40 cm [počet]	167
Mopy, mikrovlákno, 50 cm [počet]	118
Letní deky na koně [počet]	3
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•

PDR 928 [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev
s libovolně programovatelným ovládním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516409380 / Číslo materiálu: 11718610 / Číslo starého materiálu: 52928004EU

DVGW plyn

•

WEEE

•

UKCA

•

Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES

•