

## PRI 210 [EL STW AB]

Korytový mandl, elektrický

s nejmodernějším řízením a flexibilní výškou obsluhy.



- výkon 30.0 kg/h\*, průměr válce 210 mm, pracovní šířka 1000 mm
- Optimální ergonomie – výškově nastavitelný a volitelný sokl
- Nejmodernější řízení – dotykový displej
- Rychlé navolení nejdůležitějších parametrů – program Oblíbené
- Nejvyšší výkon mandlování – flexibilně uložené koryto

\* Při 15 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.

EAN: 4002516422242 / Číslo materiálu: 11741260 / Číslo starého materiálu: 53210004EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Přední plnění a výdej
Možnost umístění ke stěně	•
Řada	Professional
Vnější opláštění	Ocelově šedá
Průměr válce v mm	210
Pracovní šířka v mm	1000
Materiál koryta	Aluminium
Spodní ovinutí mandlu	Elastická ocelová vlna
Potah mandlu	Aramidová jehlová plst'
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro offshore	•
Vhodné pro lodní dopravu	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro domácnosti	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 15 % zbytkové vlhkosti v kg/h	30,0
Testované provozní hodiny	20000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Dotykový displej
Dotykový displej (volitelně)	Touch-Display PRI
Nastavení programu	Nastavení definovaných programových parametrů
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	1,5
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	4,0
Nastavitelná teplota	Plynule
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50-60HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	4,50
Celkový příkon v kW	5,00
Jištění v A	16
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	1032
Vnější rozměr, šířka v mm	1579
Vnější rozměr, hloubka v mm	476
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1374
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1763
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	660
Hmotnost netto v kg	122
Hmotnost brutto v kg	136
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	1220
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa

PRI 210 [EL STW AB]

Korytový mandl, elektrický

s nejmodernějším řízením a flexibilní výškou obsluhy.



EAN: 4002516422242 / Číslo materiálu: 11741260 / Číslo starého materiálu: 53210004EU

Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	4,50
<b>Vybavení</b>	
Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínací lišta FlexControl	•
Odkládací tyč	•
Zaváděcí prkno	•
Snímače prádla	•
Odkládací vana (volitelně)	•
Zpětné vedení prádla	•
Oblíbený program	•
Rozpoznání nesprávného vložení	•
Vzduchové odpružení	•
Funkce pauzy	•
Vysoký přítlak	•
Indikace čištění a voskování koryta	•
Podstavec (volitelně)	•
Možnost mandlování vsedě	•
Sada pro péči APRI 319 pro koryto součástí dodávky	•
Príslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management	•
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE EMC	•
RCM	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX0	•
UKCA	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•