


PRI 214 [EL STW]

Korytový mandl, elektrický

s ventilátorem, nejmodernějším řízením a flexibilní výškou obsluhy.



- výkon 33.0 kg/h*, průměr válce 210 mm, pracovní šířka 1400 mm
- Optimální ergonomie – výškově nastavitelný a volitelný sokl
- Nejmodernější řízení – dotykový displej
- Rychlé navolení nejdůležitějších parametrů – program Oblíbené
- Nejvyšší výkon mandlování – flexibilně uložené koryto

* Při 25 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.

EAN: 4002516422877 / Číslo materiálu: 11744550 / Číslo starého materiálu: 53214004EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Přední plnění a výdej
Možnost umístění ke stěně	•
Řada	Professional
Vnější opláštění	Ocelově šedá
Průměr válce v mm	210
Pracovní šířka v mm	1400
Materiál koryta	Aluminium
Spodní ovinutí mandlu	Elastická ocelová vlna
Potah mandlu	Aramidová jehlová plst'
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro offshore	•
Vhodné pro lodní dopravu	•
Vhodné pro kempy	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 25 % zbytkové vlhkosti v kg/h	33,0
Testované provozní hodiny	20000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Dotykový displej
Dotykový displej (volitelně)	Touch-Display PRI
Nastavení programu	Nastavení definovaných programových parametrů
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	1,5
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	4,0
Nastavitelná teplota	Plynule
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50-60HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	6,50
Celkový příkon v kW	7,00
Jištění v A	16
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	1032
Vnější rozměr, šířka v mm	1979
Vnější rozměr, hloubka v mm	650
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1374
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	2163
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	660
Hmotnost netto v kg	140
Hmotnost brutto v kg	155
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1400
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	6,50

PRI 214 [EL STW]

Korytový mandl, elektrický

s ventilátorem, nejmodernějším řízením a flexibilní výškou obsluhy.



EAN: 4002516422877 / Číslo materiálu: 11744550 / Číslo starého materiálu: 53214004EU

Vybavení

Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínací lišta FlexControl	•
Zaváděcí prkno	•
Snímače prádla	•
Odkládací vana	•
Zpětné vedení prádla	•
Oblíbený program	•
Rozpoznání nesprávného vložení	•
Vzduchové odpružení	•
Funkce pauzy	•
Vysoký přítlak	•
Indikace čištění a voskování koryta	•
Podstavec (volitelně)	•
Možnost mandlování vsedě	•
Sada pro péči APRI 319 pro koryto součástí dodávky	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•

Možnosti připojení

Inkasní systém (volitelně)	•
System vypnutí ve špičce/energetický management	•

Normy, zkušební a identifikační označení

VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE EMC	•
RCM	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX0	•
UKCA	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•