

APCL 066

Stojan k mandlu velký

pro vyvěšení a přepravu mandlovaného prádla.



- Celopryžžové pneumatiky se 4 zajišťovacími vodicími kolečky
- Vysoká kvalita – stabilní konstrukce ocelových trubek
- S příčnou lištou z tvrdého dřeva s plastovým povlakem

EAN: 4002516423850 / Číslo materiálu: 11747840 /

Číslo starého materiálu: 59590066EU

Produktové zařazení	
Pračky	•
Sušičky	•
Mandlování	•
Žehlicí systémy	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•

APCL 066

Stojan k mandlu velký

pro vyvěšení a přepravu mandlovaného prádla.



EAN: 4002516423850 / Číslo materiálu: 11747840 /

Číslo starého materiálu: 59590066EU

PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•

APCL 066

Stojan k mandlu velký

pro vyvěšení a přepravu mandlovaného prádla.

EAN: 4002516423850 / Číslo materiálu: 11747840 /

Číslo starého materiálu: 59590066EU

PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•

APCL 066

Stojan k mandlu velký

pro vyvěšení a přepravu mandlovaného prádla.

EAN: 4002516423850 / Číslo materiálu: 11747840 /

Číslo starého materiálu: 59590066EU

PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PWM 1108 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
PIB 100	•
Produktová kategorie	
Úložný/transportní systém	•
Stoly/příslušenství ke stolům	•
Produktové vlastnosti	
Elektrické připojení	OHNE
Materiál	Ocel, dřevo, s plast. potahem
Barva	Ocelově šedá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1400
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1400
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	500
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1400

APCL 066

Stojan k mandlu velký

pro vyvěšení a přepravu mandlovaného prádla.



EAN: 4002516423850 / Číslo materiálu: 11747840 /
Číslo starého materiálu: 59590066EU

Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1400
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	500
Hmotnost netto [kg]	11,00
Hmotnost brutto v kg	11,00