

PT 8301 SL [PTB G VZS]

Odtahová sušička, strany pozinkované, ohřev plynem ve SlimLine designu, se snadno ovladatelným časovým řízením.



- objem bubnu 300.00 l, hmotnost náplně 12.0 kg – 15.0 kg
- Nejjednodušší umístění – šířka pouze 711 mm
- Snadná přeprava – možnost podjetí
- Nejkratší doby chodu díky diagonálnímu vedení vzduchu
- Snadná manipulace – snadno čistitelné, velké filtry nečistot

EAN: 4002516431282 / Číslo materiálu: 11772670 / Číslo starého materiálu: 52831007D

Provedení a konstrukce	
Provedení	SlimLine
Řada	Professional
Čelní stěna	Ocelově šedá
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	12,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 20	15,0
Objem bubnu v l	300,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Nerezový buben	•
Voštinový buben z nerez	Ne
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	13,90
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,59
Čas programu v min	27
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Profitronic B
Programovatelné	Defin. nastavení Parametry
Řízení programu	Časové ovládání
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	AC 220-240V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	0,00
Topný výkon ohřevu plynem v kW	18,00
Celkový příkon v kW	0,80
Jištění v A	10
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka netto v mm	711
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1089
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1810

PT 8301 SL [PTB G VZS]

Odtahová sušička, strany pozinkované, ohřev plynem
ve SlimLine designu, se snadno ovladatelným časovým řízením.



EAN: 4002516431282 / Číslo materiálu: 11772670 / Číslo starého materiálu: 52831007D

Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1180
Hmotnost netto v kg	145,0
Hmotnost brutto v kg	165
Maximální zatížení podlahy v N	1643
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,70
Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
Žebrování Softlift	•
Zásuvný podstavec	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Sériové rozhraní RS 232 (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
DVGW plyn	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•