

## PT 8301 SL COP [G VZS BSK]

Odtahová sušička, strany pozinkované, ohřev plynem  
v designu SlimLine, s časovým řízením, pro připojení na inkasní systém.



- objem bubnu 300.00 l, hmotnost náplně??
- Nejjednodušší umístění – šířka pouze 711 mm
- Snadná přeprava – možnost podjetí
- Nejkratší doby chodu díky diagonálnímu vedení vzduchu
- Snadná manipulace – snadno čistitelné, velké filtry nečistot

EAN: 4002516431299 / Číslo materiálu: 11772680 / Číslo starého materiálu: 52831008D

Konstrukce a provedení	
Provedení	SlimLine
Řada	Professional
Čelní stěna	Ocelově šedá
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	12,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 20	15,0
Objem bubnu v l	300,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Nerezový buben	•
Voštinový buben z nerezů	Ne
Oblasti použití	
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Údaje o výkonu	
Maximální výkon odpařování v l/h	13,90
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,59
Čas programu v min	27
Ovládání	
Typ ovládání	Profifitronic B COP
Programovatelné	Defin. nastavení Parametry
Řízení programu	Časové ovládání
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Základní elektroinstalace	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	AC 220-240V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	0,00
Topný výkon ohřevu plynem v kW	18,00
Celkový příkon v kW	0,80
Jištění v A	10
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka netto v mm	711
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1089
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1810
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1180
Hmotnost netto v kg	145,0
Hmotnost brutto v kg	165
Maximální zatížení podlahy v N	1643
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,70
Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•

PT 8301 SL COP [G VZS BSK]

Odtahová sušička, strany pozinkované, ohřev plynem  
v designu SlimLine, s časovým řízením, pro připojení na inkasní systém.



EAN: 4002516431299 / Číslo materiálu: 11772680 / Číslo starého materiálu: 52831008D

Velkoplošný filtr nečistot	•
Žebrování Softlift	•
Zásuvný podstavec	•
Komunikační otvor	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém	•
Sériové rozhraní RS 232 (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
<b>Normy, zkušební a id. označení</b>	
CE	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
DVGW plyn	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•