

## PT 8303 SL [PTB Plus EL IGS]

Odtahová sušička, boční stěny ocelově šedé, elektrický ohřev  
v designu SlimLine s řízením zbytkové vlhkosti pro vynikající výsledky sušení.



- objem bubnu 300.00 l, hmotnost náplně 15.0 kg
- Nejjednodušší umístění – šířka pouze 711 mm
- Snadná přeprava – možnost podjetí
- Nejkratší doby chodu díky diagonálnímu vedení vzduchu
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry

EAN: 4002516431343 / Číslo materiálu: 11772730 / Číslo starého materiálu: 52830302D

<b>Konstrukce a provedení</b>	
Provedení	SlimLine
Řada	Professional
Čelní stěna	Ocelově šedá
Kapacita v kg	15,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	12,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 20	15,0
Objem bubnu v l	300,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Nerezový bubnen	•
Voštinový bubnen z nerez	Ne
<b>Oblasti použití</b>	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
<b>Údaje o výkonu</b>	
Maximální výkon odpařování v l/h	11,50
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,59
Čas programu v min	33
<b>Ovládání</b>	
Typ ovládání	Profitronic B Plus
Programovatelné	Defin. nastavení Parametry
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel s textovými popisky	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
<b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>	
Základní programy	•
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	12,20-14,50
Celkový příkon v kW	13,60-15,20
Jištění v A	25
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka netto v mm	711
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1089
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1810
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800

## PT 8303 SL [PTB Plus EL IGS]

Odtahová sušička, boční stěny ocelově šedé, elektrický ohřev  
v designu SlimLine s řízením zbytkové vlhkosti pro vynikající výsledky sušení.



EAN: 4002516431343 / Číslo materiálu: 11772730 / Číslo starého materiálu: 52830302D

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1180
Hmotnost netto v kg	139,0
Hmotnost brutto v kg	159
Maximální zatížení podlahy v N	1584
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,70
<b>Vybavení</b>	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Funkce „šetrné“	•
Zásuvný podstavec	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Sériové rozhraní RS 232 (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
System vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
<b>Normy, zkušební a id. označení</b>	
CE	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•