

## PWM 514 Mop Star [EL DV HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s ovládáním M Touch Pro, na hrubé nečistoty v rámci facility managementu.



- speciální buben pro vypláchnutí hrubých nečistot
- objem bubnu 130 l, hmotnost náplně 14,0 kg
- komfort obsluhy s celodotýkavým barevným displejem – M Touch Pro
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dveří

EAN: 4002516433422 / Číslo materiálu: 11776190 / Číslo starého materiálu: 51514007EU

| Provedení a konstrukce   |                          |
|--|--------------------------|
| Provedení  | Pračka s předním plněním |
| Řada   | Performance              |
| Čelní stěna  | Ocelově šedá             |
| Barva ovládacího panelu  | Nerez                    |
| Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg  | 14,0                     |
| Poměr náplně   | 1:9                      |
| Kapacita v kg  | 14,0                     |
| Objem bubnu v l  | 130                      |
| Otvor dveří [Ø] v mm   | 415                      |
| Úhel otevření dveří ve stupních  | 180                      |
| Závěs dveří  | vpravo                   |
| Automatický zámek dveří  | •                        |
| Inovativní prací vana  | •                        |
| Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem  | •                        |
| Speciální buben  | •                        |
| Použití  |                          |
| Vhodné pro facility management   | •                        |
| Výkonové údaje   |                          |
| Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg                         | 7,80                     |
| Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg                    | 0,20                     |
| Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg                           | 7,20                     |
| Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg                      | 0,07                     |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l                                       | 109,2                    |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l      | 184,4                    |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh                                  | 2,80                     |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh | 2,96                     |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v min                                      | 49                       |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l   | 100,8                    |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l        | 185,2                    |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh                                    | 0,98                     |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh   | 1,00                     |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v min  | 49                       |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min     | 58                       |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min       | 45                       |
| Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %  | 53                       |
| Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %  | 49                       |
| Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návléků v %                                    | 25                       |
| Počet otáček při odstředování ot/min   | 1025                     |
| Faktor g   | 364                      |
| Testované provozní hodiny  | 30000                    |

## PWM 514 Mop Star [EL DV HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s ovládáním M Touch Pro, na hrubé nečistoty v rámci facility managementu.



EAN: 4002516433422 / Číslo materiálu: 11776190 / Číslo starého materiálu: 51514007EU

| <b>Řídicí jednotka</b>                                 |                           |
|--|---------------------------|
| Typ ovládání   | M Touch Pro               |
| Programovatelné  | programovatelné           |
| Maximální předvolba startu v hodinách                  | Libovolně volitelné       |
| Indikace zbývajících času                              | •                         |
| Indikace průběhu programu                              | •                         |
| Nastavitelné jazyky displeje                           | •                         |
| Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu       | •                         |
| <b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>                   |                           |
| Základní programy                                      | •                         |
| <b>dávkování</b>                                       |                           |
| Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet] | 12                        |
| Indikace prázdného stavu                               | •                         |
| <b>Standardní elektrické připojení</b>                 |                           |
| Druh ohřevu  | Elektro                   |
| Elektrická přípojka                                    | 3N AC 400V 50HZ           |
| Topný výkon v kW                                       | 9,00                      |
| Celkový příkon v kW                                    | 9,60                      |
| Jištění v A  | 16                        |
| <b>Možná varianta napětí 1</b>                         |                           |
| Elektrická přípojka                                    | 3N AC 400V 60HZ           |
| Topný výkon v kW                                       | 9,00                      |
| Celkový příkon v kW                                    | 9,60                      |
| Jištění v A  | 16                        |
| <b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>                  |                           |
| Studená voda [počet]                                   | 2x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Teplá voda [počet]                                     | 1x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Tvrdá voda (volitelně) [počet]                         | 2x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Vypouštěcí ventil                                      | DN 70                     |
| <b>Rozměry a hmotnost</b>                              |                           |
| Vnější rozměr, výška netto v mm                        | 1350                      |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm                        | 799                       |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm                      | 995                       |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm                       | 1480                      |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm                       | 1090                      |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm                     | 1130                      |
| Hmotnost netto v kg                                    | 272,0                     |
| Hmotnost brutto v kg                                   | 291                       |
| Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>          | 4414                      |
| <b>Emisní hodnoty</b>                                  |                           |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti         | 67 dB(A) re 20 µPa        |
| Teplo vysálané do prostoru v MJ/h                      | 6,48                      |
| <b>Vybavení</b>  |                           |
| Patentované odvodnění před začátkem cyklu              | •                         |
| Příprava utěrek  | •                         |
| Trojrozměrná kontrola nevyváženosti                    | •                         |
| Dezinfekční máchání                                    | •                         |
| Systém zdvojených pružin                               | •                         |
| Kontrola teploty                                       | •                         |
| Speciální topné těleso                                 | •                         |
| Množstevní automatika+                                 | •                         |

## PWM 514 Mop Star [EL DV HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s ovládáním M Touch Pro, na hrubé nečistoty v rámci facility managementu.



EAN: 4002516433422 / Číslo materiálu: 11776190 / Číslo starého materiálu: 51514007EU

|   |     |
|---|-----|
| Přidat prádlo   | •   |
| Výběr programu pomocí barevných rámečků                     | •   |
| Nouzový vypínač   | •   |
| Příslušenství nezávislé na přístroji                        | •   |
| <b>Hospodárnost a udržitelnost</b>                          |     |
| Míra recyklace v %  | 91  |
| <b>Možnosti připojení</b>                                   |     |
| Optické rozhraní pro servisní přístup                       | •   |
| Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně) | •   |
| LAN   | •   |
| WiFi  | •   |
| Připojovací box   | •   |
| <b>Kapacita</b>   |     |
| Úklidové utěrky, 22 g [počet]                               | 320 |
| Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]                           | 75  |
| Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]                           | 65  |
| Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]                      | 120 |
| Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]                      | 84  |
| Mopy, Office, 100 g [počet]                                 | 140 |
| Mopy, Stairway, 150 g [počet]                               | 93  |
| <b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>             |     |
| CE  | •   |
| VDE EMC   | •   |
| VDE   | •   |
| Ochrana proti stříkající vodě IPX4                          | •   |
| WEEE  | •   |
| Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES   | •   |