

PWM 916 [EL DV DD WP]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

– zásobník na prací prostředky, vážicí sokl, M Touch Pro Plus, programovatelné.



- objem bubnu 140 l, hmotnost náplně 16,0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516433439 / Číslo materiálu: 11776200 / Číslo starého materiálu: 51916013EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	16,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	16,0
Objem bubnu v l	140
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,20
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	5,90
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	99,2
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	182,2
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	2,24

PWM 916 [EL DV DD WP]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

– zásobník na prací prostředky, vážicí sokl, M Touch Pro Plus, programovatelné.



EAN: 4002516433439 / Číslo materiálu: 11776200 / Číslo starého materiálu: 51916013EU

Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	3,21
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	49
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	94,4
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	178,1
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,96
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,33
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	43
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	92,8
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	1,60
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	34
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	91,2
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,48
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	32
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	53
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	47
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1075
Faktor g	462
Testované provozní hodiny	30000
<b>Řídicí jednotka</b>	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
<b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>	
Základní programy	•
<b>dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	14,00
Celkový příkon v kW	14,60
Jištění v A	25
<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ

PWM 916 [EL DV DD WP]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

– zásobník na prací prostředky, vážicí sokl, M Touch Pro Plus, programovatelné.