

PWM 920 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.



- objem bubnu 180 l, hmotnost náplně 20,0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516433309 / Číslo materiálu: 11777620 / Číslo starého materiálu: 51920028EU

| Provedení a konstrukce | |
|---|--------------------------|
| Provedení | Pračka s předním plněním |
| Řada | Performance Plus |
| Čelní stěna | Nerez |
| Barva ovládacího panelu | Nerez |
| Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg | 20,0 |
| Poměr náplně | 1:9 |
| Kapacita v kg | 20,0 |
| Objem bubnu v l | 180 |
| Otvor dvířek [Ø] v mm | 415 |
| Úhel otevření dvířek ve stupních | 180 |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Automatický zámek dvířek | • |
| Inovativní prací vana | • |
| Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem | • |
| Patentovaný voštinový buben 2.0 | • |
| Použití | |
| Vhodné pro hotelnictví a gastronomii | • |
| Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení | • |
| Vhodné pro facility management | • |
| Vhodné pro samoobslužné prádelny | • |
| Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy | • |
| Vhodné pro čistírny oděvů | • |
| Vhodné pro prádelny a mandlovny | • |
| Vhodné pro řemeslnou výrobu | • |
| Vhodné pro hasiče a záchranné služby | • |
| Vhodné pro hřebčiny a jízďárny | • |
| Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy | • |
| Vhodné pro nemocnice | • |
| Vhodné pro kempy | • |
| Vhodné pro sportovní kluby | • |
| Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness | • |
| Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace | • |
| Vhodné pro petrochemický průmysl | • |
| Vhodné pro potravinářský průmysl | • |
| Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení | • |
| Vhodné pro státní/sociální zařízení | • |
| Výkonové údaje | |
| Prověřená účinnost proti virům | • |
| Testovaná hygiena | • |
| Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg | 6,20 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg | 0,14 |
| Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg | 5,90 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg | 0,06 |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l | 124,0 |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l | 234,3 |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh | 2,80 |

PWM 920 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.



EAN: 4002516433309 / Číslo materiálu: 11777620 / Číslo starého materiálu: 51920028EU

| | |
|--|-----------------------|
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh | 4,10 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v min | 55 |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l | 118,0 |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l | 229,0 |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh | 1,20 |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh | 1,70 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v min | 44 |
| Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l | 116,0 |
| Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh | 2,00 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min | 35 |
| Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l | 114,0 |
| Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh | 0,60 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min | 33 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min | 61 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min | 55 |
| Zbytková vlhkost při studeném oplachu v % | 48 |
| Zbytková vlhkost při teplém oplachu v % | 44 |
| Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v % | 25 |
| Počet otáček při odstředování ot/min | 1075 |
| Faktor g | 462 |
| Testované provozní hodiny | 30000 |
| Řídicí jednotka | |
| Typ ovládání | M Touch Pro Plus |
| Programovatelné | Volně programovatelné |
| Maximální předvolba startu v hodinách | Libovolně volitelné |
| Indikace zbývajících času | • |
| Indikace průběhu programu | • |
| Nastavitelné jazyky displeje | • |
| Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu | • |
| Zákl. programy/pro cílové sk. | |
| Základní programy | • |
| dávkování | |
| Zásobník na prací prostředky | 3 přihrádky |
| Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet] | 12 |
| Indikace prázdného stavu | • |
| Standardní elektrické připojení | |
| Druh ohřevu | Elektro |
| Elektrická přípojka | 3N AC 400V 50HZ |
| Topný výkon v kW | 18,00 |
| Celkový příkon v kW | 19,00 |
| Jištění v A | 35 |

PWM 920 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.

EAN: 4002516433309 / Číslo materiálu: 11777620 / Číslo starého materiálu: 51920028EU

| | |
|---|---------------------------|
| Možná varianta napětí 1 | |
| Elektrická přípojka | 3N AC 400V 60HZ |
| Topný výkon v kW | 18,00 |
| Celkový příkon v kW | 19,00 |
| Jištění v A | 35 |
| Přípojka přívodu a odvodu vody | |
| Studená voda [počet] | 3x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Teplá voda [počet] | 1x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Tvrdá voda (volitelně) [počet] | 2x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Vypouštěcí ventil | DN 70 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 1450 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 962 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 935 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 1585 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 1090 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 1130 |
| Hmotnost netto v kg | 389,0 |
| Hmotnost brutto v kg | 409 |
| Maximální zatížení podlahy v N/m ² | 5755 |
| Emisní hodnoty | |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Teplo vysálané do prostoru v MJ/h | 6,48 |
| Vybavení | |
| Patentované odvodnění před začátkem cyklu | • |
| Příprava utěrek | • |
| Trojrozměrná kontrola nevyváženosti | • |
| Dezinfekční máchání | • |
| Účinná sprchovací žebra | • |
| EcoSpeed | • |
| Systém zdvojených pružin | • |
| Kontrola teploty | • |
| Místo k odběru prací lázně | • |
| Speciální topné těleso | • |
| Množstevní automatika+ | • |
| Průtokoměr (volitelně) | • |
| Vážicí sokl (volitelně) | • |
| Přidat prádlo | • |
| Výběr programu pomocí barevných rámečků | • |
| Nouzový vypínač | • |
| Příslušenství nezávislé na přístroji | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Míra recyklace v % | 92 |
| Možnosti připojení | |
| Inkasní systém (volitelně) | • |
| Optické rozhraní pro servisní přístup | • |
| Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně) | • |
| Rekuperace vody (volitelně) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |

PWM 920 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.



EAN: 4002516433309 / Číslo materiálu: 11777620 / Číslo starého materiálu: 51920028EU

Připojovací box

•

Kapacita

| | |
|--|-----|
| Ochranné dýchací masky [počet] | 15 |
| Zásahové přilby [počet] | 5 |
| Zásahové obleky [počet] | 3 |
| Zásahové bundy [počet] | 5 |
| Protichemické ochranné obleky [počet] | 2 |
| Syntetické ložní prádlo [počet] | 2 |
| Syntetické polštáře [počet] | 4 |
| Pěřové přikrývky [počet] | 2 |
| Pěřové polštáře [počet] | 4 |
| Úklidové utěrky, 22 g [počet] | 456 |
| Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet] | 106 |
| Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet] | 91 |
| Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet] | 167 |
| Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet] | 117 |
| Mopy, Office, 100 g [počet] | 200 |
| Mopy, Stairway, 150 g [počet] | 130 |
| Letní deky na koně [počet] | 3 |

Normy, zkušební a identifikační označení

| | |
|---|---|
| CE | • |
| VDE | • |
| Ochrana proti stříkající vodě IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES | • |