

PWM 920 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.



- objem bubnu 180 l, hmotnost náplně 20,0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516433309 / Číslo materiálu: 11777620 / Číslo starého materiálu: 51920028EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	20,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	20,0
Objem bubnu v l	180
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,20
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	5,90
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	124,0
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	234,3
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	2,80

PWM 920 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.



EAN: 4002516433309 / Číslo materiálu: 11777620 / Číslo starého materiálu: 51920028EU

Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	4,10
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	55
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	118,0
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	229,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	1,20
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,70
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	44
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	116,0
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	2,00
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	35
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	114,0
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,60
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	33
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	61
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	55
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1075
Faktor g	462
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	18,00
Celkový příkon v kW	19,00
Jištění v A	35
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ

PWM 920 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.