

PWM 912 [SD DV DD ST]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.



- objem bubnu 110 l, hmotnost náplně 12,0 kg
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dveří
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516434115 / Číslo materiálu: 11777940 / Číslo starého materiálu: 51912022EU

Konstrukce a provedení	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	12,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	12,0
Objem bubnu v l	110
Otvor dveří [Ø] v mm	415
Úhel otevření dveří ve stupních	180
Závěs dveří	vpravo
Automatický zámek dveří	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0	•
Oblasti použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Údaje o výkonu	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,20
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	5,90
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	74,4
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	136,3
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,68
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	2,50
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	41

PWM 912 [SD DV DD ST]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

zásobník na prací prostředk., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.



EAN: 4002516434115 / Číslo materiálu: 11777940 / Číslo starého materiálu: 51912022EU

Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	70,8
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	69,6
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	1,10
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	30
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	68,4
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	53
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1150
Faktor g	458
Testované provozní hodiny	30000
Ovládání	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajícího času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Základní elektroinstalace	
Druh ohřevu	Pára přímo
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	0,00
Topný výkon parního ohřevu v kW	27,00
Celkový příkon v kW	2,30
Jištění v A	16
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ
Topný výkon v kW	0,00
Celkový příkon v kW	2,30
Jištění v A	16
Přípojka na vodu/odpad	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Přípojka páry	
Přípojka páry	1/2"

PWM 912 [SD DV DD ST]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.

EAN: 4002516434115 / Číslo materiálu: 11777940 / Číslo starého materiálu: 51912022EU

Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1350
Vnější rozměr, šířka netto v mm	837
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	924
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1480
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	272,0
Hmotnost brutto v kg	291
Maximální zatížení podlahy v N	4412
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	65 dB(A) re 20 µPa
Teplu vysálané do prostoru v MJ/h	6,48
Vybavení	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Účinná sprchovací žebra	•
EcoSpeed	•
Systém zdvojených pružin	•
Kontrola teploty	•
Místo k odběru prací lázně	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•
Vážicí sokl (volitelně)	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	91
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	10
Zásahové přilby [počet]	3
Zásahové obleky [počet]	2
Zásahové bundy [počet]	3
Protichemické ochranné obleky [počet]	1
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	2
Péřové přikrývky [počet]	1

PWM 912 [SD DV DD ST]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.



EAN: 4002516434115 / Číslo materiálu: 11777940 / Číslo starého materiálu: 51912022EU

Pěřové polštáře [počet]	2
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	289
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	64
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	56
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	100
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	72
Mopy, Office, 100 g [počet]	120
Mopy, Stairway, 150 g [počet]	80
Letní deky na koně [počet]	2
Normy, zkušební a id. označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•