

PWM 912 [EL DV DD HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prostředky, M Touch Pro Plus, programovatelné, hrubé nečistoty.



- objem bubnu 110 l, hmotnost náplně 12,0 kg
- speciální buben pro vypláchnutí hrubých nečistot
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek

EAN: 4002516434122 / Číslo materiálu: 11777960 / Číslo starého materiálu: 51912015EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	12,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	12,0
Objem bubnu v l	110
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Speciální buben	•
Použití	
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,20
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	5,90
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	74,4
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	142,2
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,68
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	2,50
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	49
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	70,8
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	139,9
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,72
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,00
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	42
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	69,6
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	1,20
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	34
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	68,4

PWM 912 [EL DV DD HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prostředky, M Touch Pro Plus, programovatelné, hrubé nečistoty.



EAN: 4002516434122 / Číslo materiálu: 11777960 / Číslo starého materiálu: 51912015EU

Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,36
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	31
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	54
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	47
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1150
Faktor g	458
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	16
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1350
Vnější rozměr, šířka netto v mm	799
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	924
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1480
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	271,0

PWM 912 [EL DV DD HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prostředky, M Touch Pro Plus, programovatelné, hrubé nečistoty.