

## PWM 912 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.



- objem bubnu 110 l, hmotnost náplně 12,0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- optimální obsluha – celodotýkový barevný displej M Touch Pro Plus
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516434160 / Číslo materiálu: 11778040 / Číslo starého materiálu: 51912002EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	12,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	12,0
Objem bubnu v l	110
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,20
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	5,90
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	74,4
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	142,2
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,68

PWM 912 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.



EAN: 4002516434160 / Číslo materiálu: 11778040 / Číslo starého materiálu: 51912002EU

Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	2,50
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	49
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	70,8
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	139,9
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,72
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,00
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	42
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	69,6
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	1,20
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	34
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	68,4
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,36
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	31
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	54
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	47
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1150
Faktor g	458
Testované provozní hodiny	30000
<b>Řídicí jednotka</b>	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
<b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>	
Základní programy	•
<b>dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	16

PWM 912 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.

EAN: 4002516434160 / Číslo materiálu: 11778040 / Číslo starého materiálu: 51912002EU

<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	16
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1350
Vnější rozměr, šířka netto v mm	837
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	924
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1480
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	271,0
Hmotnost brutto v kg	290
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	4402
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	65 dB(A) re 20 µPa
Teplota vysálané do prostoru v MJ/h	6,48
<b>Vybavení</b>	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Účinná sprchovací žebra	•
EcoSpeed	•
Systém zdvojených pružin	•
Kontrola teploty	•
Místo k odběru prací lázně	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•
Vážicí sokl (volitelně)	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	91
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•

PWM 912 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

zásobník na prací prostř., kohout na prací roztok, M Touch Pro Plus – progr.



EAN: 4002516434160 / Číslo materiálu: 11778040 / Číslo starého materiálu: 51912002EU

Připojovací box	•
<b>Kapacita</b>	
Ochranné dýchací masky [počet]	10
Zásahové přilby [počet]	3
Zásahové obleky [počet]	2
Zásahové bundy [počet]	3
Protichemické ochranné obleky [počet]	1
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	2
Pěřové přikrývky [počet]	1
Pěřové polštáře [počet]	2
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	289
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	64
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	56
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	100
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	72
Mopy, Office, 100 g [počet]	120
Mopy, Stairway, 150 g [počet]	80
Letní deky na koně [počet]	2
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•