

## PWM 520 Mop Star [EL DV HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s ovládáním M Touch Pro, na hrubé nečistoty v rámci facility managementu.



- objem bubnu 180 l, hmotnost náplně 20,0 kg
- speciální buben pro vypláchnutí hrubých nečistot
- komfort obsluhy s celodotýkavým barevným displejem – M Touch Pro
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516434177 / Číslo materiálu: 11778050 / Číslo starého materiálu: 51520011EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	20,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	20,0
Objem bubnu v l	180
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Speciální buben	•
Použití	
Vhodné pro facility management	•
Výkonové údaje	
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,80
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,20
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,07
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	156,0
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	255,4
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	4,00
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	4,10
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	58
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	144,0
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	256,5
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	1,40
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,70
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	61
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	55
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	53
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	49
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návléků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	950
Faktor g	361
Testované provozní hodiny	30000

## PWM 520 Mop Star [EL DV HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s ovládáním M Touch Pro, na hrubé nečistoty v rámci facility managementu.



EAN: 4002516434177 / Číslo materiálu: 11778050 / Číslo starého materiálu: 51520011EU

<b>Řídicí jednotka</b>	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
<b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>	
Základní programy	•
<b>dávkování</b>	
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	15,00
Celkový příkon v kW	16,00
Jištění v A	50
<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrická přípojka	3 AC 230V 60HZ
Topný výkon v kW	15,00
Celkový příkon v kW	16,00
Jištění v A	50
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1450
Vnější rozměr, šířka netto v mm	924
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	935
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1585
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	423,0
Hmotnost brutto v kg	443
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	6089
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	67 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	6,48
<b>Vybavení</b>	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Systém zdvojených pružin	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•

## PWM 520 Mop Star [EL DV HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s ovládaním M Touch Pro, na hrubé nečistoty v rámci facility managementu.



EAN: 4002516434177 / Číslo materiálu: 11778050 / Číslo starého materiálu: 51520011EU

Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	92
<b>Možnosti připojení</b>	
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
<b>Kapacita</b>	
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	455
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	106
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	91
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	167
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	117
Mopy, Office, 100 g [počet]	200
Mopy, Stairway, 150 g [počet]	133
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•