

PWM 514 Mop Star [EL DV DD HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, na hrubé nečistoty v rámci FM.



EAN: 4002516434238 / Číslo materiálu: 11778140 / Číslo starého materiálu: 51514018EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	14,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	14,0
Objem bubnu v l	130
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Speciální buben	•
Použití	
Vhodné pro facility management	•
Výkonové údaje	
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,80
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,20
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,07
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	109,2
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	184,4
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	2,80
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	2,96
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	49
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	100,8
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	185,2
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,98
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,00
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	58
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	45
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	53
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	49
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návléků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1025
Faktor g	364
Testované provozní hodiny	30000

- objem bubnu 130 l, hmotnost náplně 14.0 kg
- speciální buben pro vypláchnutí hrubých nečistot
- komfort obsluhy s celodotýkavým barevným displejem – M Touch Pro
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

PWM 514 Mop Star [EL DV DD HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, na hrubé nečistoty v rámci FM.



EAN: 4002516434238 / Číslo materiálu: 11778140 / Číslo starého materiálu: 51514018EU

Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	16
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1350
Vnější rozměr, šířka netto v mm	799
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	995
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1480
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	276,0
Hmotnost brutto v kg	295
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	4453
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	67 dB(A) re 20 µPa
Teplota vysálané do prostoru v MJ/h	6,48
Vybavení	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Systém zdvojených pružin	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•

PWM 514 Mop Star [EL DV DD HS]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, na hrubé nečistoty v rámci FM.



EAN: 4002516434238 / Číslo materiálu: 11778140 / Číslo starého materiálu: 51514018EU

Množstevní automatika+	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	91
Možnosti připojení	
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
Kapacita	
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	320
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	75
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	65
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	120
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	84
Mopy, Office, 100 g [počet]	140
Mopy, Stairway, 150 g [počet]	93
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•