

## PWM 514 Mop Star [EL DV]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s ovládáním M Touch Pro, speciálně přizpůsobeno potřebám facility managementu.



EAN: 4002516434245 / Číslo materiálu: 11778150 / Číslo starého materiálu: 51514009EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	14,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	14,0
Objem bubnu v l	130
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Inovativní prací vana	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0	•
Použití	
Vhodné pro facility management	•
Výkonové údaje	
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,80
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,20
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,07
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	109,2
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	184,4
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	2,80
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	2,96
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	49
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	100,8
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	185,2
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,98
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,00
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	58
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	45
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	53
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	49
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návléků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1025
Faktor g	364
Testované provozní hodiny	30000

- objem bubnu 130 l, hmotnost náplně 14.0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- komfort obsluhy s celodotýkovým barevným displejem – M Touch Pro
- snadné a bezpečné ovládání díky automatickému zámku dvířek
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

## PWM 514 Mop Star [EL DV]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s ovládáním M Touch Pro, speciálně přizpůsobeno potřebám facility managementu.



EAN: 4002516434245 / Číslo materiálu: 11778150 / Číslo starého materiálu: 51514009EU

<b>Řídicí jednotka</b>	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
<b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>	
Základní programy	•
<b>dávkování</b>	
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	35
<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrická přípojka	3 AC 230V 60HZ
Topný výkon v kW	9,00
Celkový příkon v kW	9,60
Jištění v A	35
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1350
Vnější rozměr, šířka netto v mm	799
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	995
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1480
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1130
Hmotnost netto v kg	292,0
Hmotnost brutto v kg	311
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	4571
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	67 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	6,48
<b>Vybavení</b>	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Účinná sprchovací žebra	•
System zdvojených pružin	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•

## PWM 514 Mop Star [EL DV]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s ovládáním M Touch Pro, speciálně přizpůsobeno potřebám facility managementu.



EAN: 4002516434245 / Číslo materiálu: 11778150 / Číslo starého materiálu: 51514009EU

Množstevní automatika+	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	91
<b>Možnosti připojení</b>	
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
<b>Kapacita</b>	
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	320
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	75
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	65
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	120
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	84
Mopy, Office, 100 g [počet]	140
Mopy, Stairway, 150 g [počet]	93
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•