

Triflex HX2

Akumulátorový vysavač

Triflex HX2 s designem 3 v 1 pro jedinečnou flexibilitu

EAN: 4002516440185 / Číslo materiálu: 11789650 /

Číslo starého materiálu: 41OML001EU2

Provedení	
Akumulátorový vysavač	•
Označení produktu	Triflex HX2
Typ přístroje	SOML0
Barva přístroje	Lotosově bílá
Čištění	
Technologie Vortex	•
Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 430	•
Komfort při obsluze	
Elektronická regulace výkonu	3stupňový posuvný volič
Výměnný akumulátor Li-Ion	•
Funkce 3 v 1	•
Filtrační systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filtr	Filtr HEPA Lifetime
Objem prachové nádoby v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh	2500
Hlasitost v dB	77,0
Šířka v mm	260
Výška v mm	1297
Hmotnost v kg	3,6
Napětí ve V	25,2
Doba provozu na stupeň MIN – PowerUnit samostatně	60
Doba provozu na stupeň MIN s elektropříslušenstvím	30
Doba provozu na stupeň MAX s elektropříslušenstvím	14
Plošný výkon v m <sup>2</sup>	125
Doba nabíjení v min	240
Jmenovitý příkon ve W	192
Dodávané příslušenství	
Třídílné příslušenství	integrováný nástěnný držák
Hubice pro vysávání spár	•
Sací štětec z umělých štětín	•
Hubice na čalouněný nábytek XXL SPD 20	•
Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 430	•
Čistící kartáč	Ne
Nástěnný držák	•
Síťový adaptér	•

- výdrž až 60 minut<sup>\*</sup> na jedno nabití
- široký elektrokartáč s chytrým rozpoznáním podlahové krytiny
- 99,999 %<sup>\*\*</sup> schopnost zachycování prachu díky HEPA<sup>\*\*\*</sup> filtru
- nejvýkonnější vysavač od Miele<sup>\*\*\*</sup>

<sup>\*</sup> Platí pro stupeň výkonu 1 bez připojeného elektrokartáče Multi Floor XXL

<sup>\*\*</sup> IEC 62885-4

<sup>\*\*\*</sup> Čistící výkon ve srovnání s vysavačem Miele Complete C3 (SGEF3) s turbokartáčem STB 305-3 (zachycování prachu z koberce a tvrdé podlahy se štěrbinami, zachycování vláken z koberce). Podle IEC 62885-2.