

Triflex HX2 Cat & Dog Akumulátorový vysavač s ručním kartáčem – ideální pro všechny milovníky zvířat.



- výdrž až 60 minut[†] na jedno nabití
- s automatickým rozpoznáním podlahové krytiny pro snadné ovládání
- 99,999 %^{**} schopnost zachycování prachu díky HEPA^{**} filtru
- nejvýkonnější vysavač od Miele^{***}
- patentovaný^{****} design 3 v 1 pro všestranné vysávání

[†] Platí pro stupeň výkonu 1 bez připojeného elektrokartáče Multi Floor XXL

^{**} IEC 62885-4

^{***} Čistící výkon ve srovnání s vysavačem Miele Complete C3 (SGEF3) s turbokartáčem STB 305-3 (zachycování prachu z koberce a tvrdé podlahy se štěrbinami, zachycování vláken z koberce). Podle IEC 62885-2.

^{****} Patent: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516440192 / Číslo materiálu: 11789680 /
Číslo starého materiálu: 41OML030EU2

Provedení	
Akumulátorový vysavač	•
Označení produktu	Triflex HX2
Typ přístroje	SOML0
Barva přístroje	Obsidian černá
Čištění	
Technologie Vortex	•
Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 435 s osvětlením BrilliantLight	•
Komfort při obsluze	
Elektronická regulace výkonu	3stupňový posuvný volič
Výměnný akumulátor Li-Ion	•
Funkce 3 v 1	•
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Jmenovitý příkon ve W	192
Filtrační systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filtr	Filtr HEPA Lifetime
Objem prachové nádoby v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh	2500
Hlasitost v dB	77,0
Šířka v mm	260
Výška v mm	1297
Hmotnost v kg	3,6
Napětí ve V	25,2
Doba provozu na stupeň MIN – PowerUnit samostatně	60
Doba provozu na stupeň MIN s elektropříslušenstvím	30
Doba provozu na stupeň MAX s elektropříslušenstvím	14
Plošný výkon v m ²	125
Doba nabíjení v min	240
Dodávané příslušenství	
Třídičné příslušenství	integrováný nástěnný držák
Hubice pro vysávání spár	•
Sací štětec z umělých štětín	•
Hubice na čalouněný nábytek XXL SPD 20	•
Elektrokartáč Electro Compact SEB 23	•
Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 435 s osvětlením BrilliantLight	•
Čistící kartáč	Ne
Nástěnný držák	•
Síťový adaptér	•