

Triflex HX2 Performance

Akumulátorový vysavač

s dodatečnou baterií Li-Ion pro extra dlouhou dobu provozu.



- s automatickým rozpoznáním podlahové krytiny pro snadné ovládání
- 99,999 %* schopnost zachycování prachu díky HEPA* filtru
- patentovaný** design 3 v 1 pro všestranné vysávání
- nejvýkonnější vysavač od Miele***
- dva akumulátory VARTA Li-Ion, každý pro výdrž až 60 minut****

* IEC 62885-4

** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

*** Čistící výkon ve srovnání s vysavačem Miele Complete C3 (SGEF3) s turbokartáčem STB 305-3 (zachycování prachu z koberce a tvrdé podlahy se štěrbinami, zachycování vláken z koberce). Podle IEC 62885-2.

**** Platí pro stupeň výkonu 1 bez připojeného elektrokartáče Multi Floor XXL

EAN: 4002516441311 / Číslo materiálu: 11789710 /

Číslo starého materiálu: 41OML530EU2

Provedení	
Akumulátorový vysavač	•
Označení produktu	Triflex HX2
Typ přístroje	SOML5
Barva přístroje	Kašmírově šedá
Čištění	
Technologie Vortex	•
Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 430	•
Komfort při obsluze	
Elektronická regulace výkonu	3stupňový posuvný volič
Výměnný akumulátor Li-Ion	•
Funkce 3 v 1	•
Filtrační systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filtr	Filtr HEPA Lifetime
Objem prachové nádoby v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh	2500
Hlasitost v dB	77,0
Šířka v mm	260
Výška v mm	1297
Hmotnost v kg	3,6
Napětí ve V	25,2
Doba provozu na stupeň MIN – PowerUnit samostatně	2 x 60
Doba provozu na stupeň MIN s elektropříslušenstvím	2 x 30
Doba provozu na stupeň MAX s elektropříslušenstvím	2 x 14
Plošný výkon v m ²	2 x 125
Doba nabíjení v min	240
Jmenovitý příkon ve W	192
Dodávané příslušenství	
Třídičné příslušenství	integrováný nástěnný držák
Hubice pro vysávání spár	•
Sací štětec z umělých štětín	•
Hubice na čalouněný nábytek XXL SPD 20	•
Elektrokartáč Electro Compact SEB 23	•
Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 430	•
Čistící kartáč	Ne
Nástěnný držák	•
Síťový adaptér	•
Dodatečný akumulátor	•