

Triflex HX2 Pro
Akumulátorový vysavač
s dodatečnou baterií Li-Ion a nabíjecí stanicí pro extra dlouhou dobu provozu.



- výdrž až 120 minut* na jedno nabití
- široký kartáč s LED světlem pro zachycení skrytých částic
- 99,999 %** schopnost zachycování prachu díky HEPA** filtru
- patentovaný*** design 3 v 1 pro všestranné vysávání
- kontinuální výkon s doplňkovým akumulátorem a nabíjecí stanicí

* Platí pro stupeň výkonu 1 bez připojeného elektrokartáče Multi Floor XXL a při použití 2 akumulátorů.

** IEC 62885-4

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516440598 / Číslo materiálu: 11789750 /
Číslo starého materiálu: 41OML031EU2

Provedení	
Akumulátorový vysavač	•
Označení produktu	Triflex HX2
Typ přístroje	SOML0
Barva přístroje	Infinity šedá PF
Čištění	
Technologie Vortex	•
Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 435 s osvětlením BrilliantLight	•
Komfort při obsluze	
Elektronická regulace výkonu	3stupňový posuvný volič
Výměnný akumulátor Li-Ion	•
Funkce 3 v 1	•
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Jmenovitý příkon ve W	192
Filtrační systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filtr	Filtr HEPA Lifetime
Objem prachové nádoby v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh	2500
Hlasitost v dB	77,0
Šířka v mm	1297
Výška v mm	260
Hmotnost v kg	3,6
Napětí ve V	25,2
Doba provozu na stupeň MIN – PowerUnit samostatně	120
Doba provozu na stupeň MIN s elektropříslušenstvím	60
Doba provozu na stupeň MAX s elektropříslušenstvím	28
Plošný výkon v m ²	250
Doba nabíjení v min	240
Dodávané příslušenství	
Třídílné příslušenství	integrováný nástěnný držák
Hubice pro vysávání spár	•
Sací štětec z umělých štětín	•
Hubice na čalouněný nábytek XXL SPD 20	•
Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 435 s osvětlením BrilliantLight	•
Čistící kartáč	Ne
Nabíjecí stanice	•
Nástěnný držák	•
Síťový adaptér	•
Dodatečný akumulátor	•
Kartáčový válec Hardfloor Care	•
Kartáčový válec Carpet Care	•