

PDR 514 COP [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev
s časově řízeným ovládním M Select COP, speciálně pro samoobslužné prádelny.



- objem bubnu 250.00 l, hmotnost náplně 10.0 kg – 14.0 kg
- Jediněčně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Nejvyšší energetická účinnost s Air Recycling
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516443247 / Číslo materiálu: 11795510 / Číslo starého materiálu: 52514008EU

| Provedení a konstrukce | |
|--|----------------------------|
| Provedení | Pračka s předním plněním |
| Řada | Performance |
| Čelní stěna | Nerez |
| Barva ovládacího panelu | Nerez |
| Kapacita při poměru náplně 1 : 25 | 10,0 |
| Kapacita při poměru náplně 1 : 18 | 14,0 |
| Objem bubnu v l | 250,00 |
| Systém sušení | Odtah |
| Otvor dvířek [Ø] v mm | 520 |
| Úhel otevření dvířek ve stupních | 180 |
| Závěs dvířek | vlevo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Voštinový buben z nerez | Ano |
| Použití | |
| Vhodné pro samoobslužné prádelny | • |
| Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy | • |
| Výkonové údaje | |
| Maximální výkon odpařování v l/h | 14,00 |
| Specifická spotřeba energie v kWh/kg | 0,55 |
| Čas programu v min | 23 |
| Životnost v cyklech sušení | 40000 |
| Řídicí jednotka | |
| Typ ovládní | M Select Benchmark |
| Programovatelné | Defin. nastavení Parametry |
| Řízení programu | Časové ovládní |
| Maximální předvolba startu v hodinách | 24 |
| Indikace zbývajícího času | • |
| Ovládací panel se srozumitelnými symboly | • |
| Standardní elektrické připojení | |
| Druh ohřevu | Plyn |
| Elektrická přípojka | 1N AC 230V 50HZ |
| Topný výkon elektrického ohřevu v kW | 0,00 |
| Topný výkon ohřevu plynem v kW | 15,00 |
| Celkový příkon v kW | 0,60 |
| Jištění v A | 10 |
| Rozměry a hmotnost sušičky | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 1400 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 906 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 852 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 1526 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 1090 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 938 |
| Hmotnost netto v kg | 162,4 |
| Hmotnost brutto v kg | 174 |
| Maximální zatížení podlahy v N/m ² | 1799 |
| Emisní hodnoty | |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti | 51 dB(A) re 20 µPa |
| Teplo vysálané do prostoru v MJ/h | 3,90 |

PDR 514 COP [G]

Profesionální odtahová sušička, plynový ohřev
s časově řízeným ovládním M Select COP, speciálně pro samoobslužné prádelny.



EAN: 4002516443247 / Číslo materiálu: 11795510 / Číslo starého materiálu: 52514008EU

Vybavení

| | |
|--------------------------------------|---|
| Inteligentní reverzace bubnu | • |
| Axiální vedení vzduchu | • |
| Velkoplošný filtr nečistot | • |
| Žebrování Softlift | • |
| AirRecycling | • |
| Komunikační otvor | • |
| Nouzový vypínač | • |
| Příslušenství nezávislé na přístroji | • |

Možnosti připojení

| | |
|---|---|
| Inkasní systém (volitelně) | • |
| Optické rozhraní pro servisní přístup | • |
| Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně) | • |
| WiFi sušička | • |
| Připojovací box | • |
| Modul LAN (volitelně) | • |

Normy, zkušební a identifikační označení

| | |
|------------------------------------|---|
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE EMC | • |
| Ochrana proti stříkající vodě IPX4 | • |
| DVGW plyn | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |

Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES •